

Zylindrisches Mikrolinsenarray, 10 x 10 mm, 250 µm Pitch, 6° Divergenz, VIS-NIR



Produkt **#72-586** **4 In Stock**

-

1

+

€860^{,05}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-10	€860,05 stückpreis
Stk. 11+	€690,10 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Lens Array

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

10.0 x 10.0 ±0.05	Größe (mm):
0.711	Radius R (mm):
1.20 ±0.05	Dicke (mm):
Optische Eigenschaften	
1.60	Effektive Brennweite EFL (mm):
Fused Silica (Corning 7980)	Substrat: □
VIS-NIR (400-1000nm)	Beschichtung:
400 - 1000	Wellenlängenbereich (nm):
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} ≤0.25% @ 880nm @ 0° AOI R _{avg} ≤1.25% @ 400 - 870nm @ 0° AOI R _{avg} ≤1.25% @ 890 - 1000nm @ 0° AOI	
±6	Divergenzwinkel (°):
250.00 ±0.25	Pitch (µm):
Single-Sided	Array Type:
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 250:

PRODUKTDDETAILS

- Erzeugung von nicht-gaußschen Linienmustern
 - Ideal zur Lichthomogenisierung
 - Ausgezeichnete Eigenschaften zwischen 193 nm und 2,5 µm
- Zylindrische Mikrolinsenarrays werden zur Homogenisierung verschiedener Lichtquellen eingesetzt, beispielsweise von Lasern oder Hochleistungs-LEDs. Im Gegensatz zu [quadratischen Mikrolinsenarrays](#), die Punktmuster erzeugen, erzeugen zylindrische Mkolinsenarrays nicht-gaußsche Linienmuster und eignen sich ideal für Anwendungen wie Schweißen, Bohren oder Laserablation im UV- bis IR-Spektrum. Zylindrische Mikrolinsenarrays sind unbeschichtet, VIS-NIR- oder UV-NIR-beschichtet erhältlich, mit Optionen mit Linsen auf nur einer Seite für Liniengenerator-Anwendungen oder doppelseitig (mit kreuzweise ausgerichteten Linsen) für die Strahlhomogenisierung. Diese Linsen eignen sich außerdem als Fast-Axis-Kollimatoren.

BESCHICHTUNGSKURVEN