

Coherent® hochempfindlicher optischer Leistungs-Messkopf 1098318 | 1000:1
Abschwächer

Mehr Produkte von [Coherent®](#)



#59-970 Coherent® High Sensitivity Optical Power Sensor 1098318 | 1000:1 Attenuator

Produkt **#59-970** **1 In Stock**

-

1

+

€560^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€560,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

🔔

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
±5	Kalibrierungenaugigkeit (%):
#59-979 and #59-980	Compatible Laser Models:

Optische Eigenschaften	
	Wellenlängenbereich (nm):

400 - 1800	
1100:1 to 950:1	Min. to Max. Attenuation:
Elektronische Spezifikationen	
100	Zerstörschwelle (mW/cm²):
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Konform	Reach 224:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Mit Silizium- oder Germaniumdetektoren
- Abnehmbarer Lichtschutz
- Ideal zur Messung von Leistungen im Nanowatt- und unteren Milliwattbereich an CW-Lasern
- Kompatibel mit [Coherent® Laserleistungs- und Laserpulsenergie-Messgeräten](#)

Coherent® Hochempfindliche optische Leistungssensoren nutzen Halbleitersensoren zur Messung von Leistungen im Nanowatt- und unteren Milliwatt-Bereich von Dauerstrichlasern. Die Halbleitersensoren eignen sich für Messungen vom ultravioletten bis zum infraroten Spektrum und besitzen einen abnehmbaren Lichtschutz. Es ist ein zusätzlicher Abschwächer erhältlich, der die Maximalleistung auf bis zu 5 W erhöht.

Bitte beachten Sie: OP-2 Sensoren sind kompatibel mit den LabMax-Pro ([#35-203](#)), LabMax-TOP/TO ([#88-412](#)), FieldMaxII-TOP/TO/P ([#66-277](#)) und FieldMate ([#59-978](#)) Messgeräten.