

TECHSPEC[®] Mikrostablinse aus N-BK7, 10 mm Durchmesser x 20 mm Länge



Produkt **#45-943** 20+ In Stock

-

1

+

€82^{,92}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€82,92 stückpreis
Stk. 6-25	€66,44 stückpreis
Stk. 26-49	€62,32 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Rod Lens

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
10.00 +0.00/-0.03	Durchmesser (mm):
20.00	Länge (mm):
+0/-0.1	Toleranz Länge (mm):
Optische Eigenschaften	
N-BK7	Substrat: ☐
Uncoated	Beschichtung:
350 - 2200	Wellenlängenbereich (nm):
40-20	Oberflächenqualität:
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Konform	Reach 219:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

PRODUKTDDETAILS

- Fokussieren kollimiertes Licht in einer Linie
 - Lieferbar mit Durchmessern bis 1 mm
- TECHSPEC® Stablin sen haben eine polierte Außenseite, die St imflächen sind geschliffen. Die optischen Eigenschaften ähneln einer Zylinderlinse. Das kollimierte Licht, das durch die Stablinse fällt, wird auf eine Linie fokussiert. TECHSPEC® Stablin sen werden in Durchmessern von 1 mm bis 10 mm angeboten.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Rod Lens

