

## MicroBrite Hellfeld-Ringlicht, IR 850 nm, 100 mm

Mehr Produkte von [Advanced Illumination](#)



Produkt #18-578 **1 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €1.245<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€1.245,00 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

### Produktdetails

RL208M-100850IC **Modellnummer:**

50,000 **Lebensdauer der LED (Stunden):**

LED Illuminator **Beleuchtungsart:**

Optional Manual Intensity Adjustment [#86-887](#) and [#89-555](#) are Available **Hinweis:**

Advanced Illumination	<b>Hersteller:</b>
Ring Light	<b>Gehäusegeometrie:</b>
Constant	<b>Betriebsmodus:</b>
<b>Physikalische und mechanische Eigenschaften</b>	
19.09	<b>Höhe (mm):</b>
100	<b>Innendurchmesser (mm):</b>
145.34	<b>Außendurchmesser (mm):</b>
100.00 x 145.34 x 19.09	<b>Größe (mm):</b>
400	<b>Gewicht (g):</b>
<b>Optische Eigenschaften</b>	
IR	<b>Farbe:</b>
850	<b>Wellenlänge (nm):</b>
<b>Elektronische Spezifikationen</b>	
0.24A	<b>Max. Eingangsstrom:</b>
<b>Anschlussmöglichkeiten Hardware &amp; Schnittstelle</b>	
Flying Leads	<b>Stecker:</b>
24V	<b>Eingangsspannung (V):</b>
<b>Stromversorgung:</b> Power Supply Required and Sold Separately. USA: <a href="#">#66-855</a> Europe: <a href="#">#66-855</a> Japan: <a href="#">#89-513</a> Korea: Not Available China: <a href="#">#66-855</a>	
<b>Gewinde &amp; Montage</b>	
M4 x4	<b>Gewinde:</b>
<b>Umwelt &amp; Haltbarkeit</b>	
0 - 60	<b>Betriebstemperatur (°C):</b>
IP50	<b>Schutzart:</b>
<b>Konformität mit Standards</b>	
<a href="#">Ausgenommen / Ausnahmeregelung</a>	<b>RoHS 2015:</b>
<a href="#">Anzeigen</a>	<b>Konformitätszertifikat:</b>
<a href="#">Contains SVHC(s)</a>	<b>Reach 233:</b>

## Produktdetails

- Beleuchtung mit hoher Intensität bis 41.000 Lux
- Arbeitsabstand 2"-10" (je nach Größe)
- Große Auswahl an verschiedenen Wellenlängen
- Manuelle Intensitätsregelung ([#89-555](#)) empfohlen (optional)

Advanced Illumination MicroBrite Hellfeld-Ringlichter sind Beleuchtungen für die industrielle Bildverarbeitung mit hoher Intensität in einem kompakten Gehäuse. Die Ringlichter haben einen intensiven Lichtausgang von bis zu 41.000 Lux bei einem Arbeitsabstand von 180 mm und sind mit verschiedenen Wellenlängen in zwei Standardgrößen verfügbar. Die Ringlichter können je nach Arbeitsabstand Objekte von 2" bis 6" Größe ausleuchten. Advanced Illumination MicroBrite Hellfeld-Ringlichter sind ideal für standardmäßige Anwendungen, bei denen das Objektiv durch die Beleuchtung blickt, und die eine intensive Beleuchtungsquelle benötigen, wie z. B. Hochgeschwindigkeitsinspektion, Fertigungsautomatisierung und industrielle Bildverarbeitung.

**Bitte beachten Sie:** Es wird das 24 V Netzteil [#66-855](#) benötigt. Es wird die manuelle Intensitätssteuerung [#89-555](#) empfohlen, sie wird separat verkauft.

**Dateien für 3D-druckbare Halterungen**



Ringlicht-Konfiguration

[Download](#)

Diese 3D-gedruckten Halterungen wurden für die [Halterungssysteme mit Gelenkarm](#) entwickelt. Sie dienen der einfachen Positionierung von Leuchten in Hell- und Dunkelfeld-Konfigurationen. Das Design ist für die Montage der Beleuchtung auf 1/4"-20"-Montageplatten oder in 80/20-Extrusionssystemen ausgelegt, kann aber je nach den Bedürfnissen des Nutzers angepasst werden. Es sind Halterungen für Ring-, Balken-, Linien- und Inline-Punktstrahler erhältlich.



[Anwendungshinweis](#)

Beleuchtungshalterungen für Bildverarbeitungsanwendungen

[Lesen](#) 



[Video](#)

Assemblierung von 3D-gedruckten Halterungen für gängige Beleuchtungsgeometrien

[Anschauen](#) 