

# Motorisierte XY-Mikroskopbühne, integrierter Controller, Verstellweg 100 x 120 mm

Mehr Produkte von [Zaber™](#)



XY Microscope Translation Stage



Produkt #22-630 **1 In Stock**

- 1 + €7.510<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€7.510,00 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

## Produktdetails

Metric **Typ:**

Zaber Technologies Inc. **Hersteller:**

Stepper (2 Phase) **Motor:**

## Physikalische und mechanische Eigenschaften

Linear (X-Y)	<b>Art der Bewegung:</b>
Crossed Roller Bearing	<b>Führungssystem:</b>
236.3 x 322.9	<b>Bühnengröße (mm):</b>
120 in X 100 in Y	<b>Verstellweg (mm):</b>
40 (Unidirectional)	<b>Genauigkeit (µm):</b>
<4	<b>Spiel (µm):</b>
34.7	<b>Höhe (mm):</b>
9.68, Centered Load	<b>Belastbarkeit (kg):</b>
<2	<b>Wiederholbarkeit (µm):</b>
0.000095 to 85	<b>Geschwindigkeit (mm/Sek.):</b>
95	<b>Schubkraft (N):</b>
3.3	<b>Gewicht (kg):</b>

## Optische Eigenschaften

0.15625	<b>Auflösung (µm):</b>
---------	------------------------

## Elektronische Spezifikationen

2600	<b>Maximaler Betriebsstrom (mA):</b>
------	--------------------------------------

## Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Precision Lead Screw	<b>Verstellung:</b>
Power Supply Required and Sold Separately. USA: <a href="#">#15-294</a> Europe: <a href="#">#15-294</a> Japan: <a href="#">#23-662</a> Korea: <a href="#">#33-773</a> China: <a href="#">#15-294</a>	<b>Stromversorgung:</b>
RS-232, USB 2.0	<b>Computerschnittstelle:</b>

## Umwelt & Haltbarkeit

0 to 50	<b>Betriebstemperatur (°C):</b>
---------	---------------------------------

## Konformität mit Standards

<a href="#">Konform</a>	<b>RoHS 2015:</b>
<a href="#">Anzeigen</a>	<b>Konformitätszertifikat:</b>
<a href="#">Konform</a>	<b>Reach 247:</b>

## Produktdetails

- Verstellweg 100 mm x 120 mm oder 205 mm x 205 mm
- 100 N Belastbarkeit in der Mitte, 12 µm Genauigkeit gesamter Verstellweg, 2 µm Wiederholbarkeit, Geschwindigkeit bis zu 85 mm/s
- Kompatibel mit [µManager](#) Open-Source-Mikroskopiesoftware
- Verfügbar mit im Motor integriertem Encoder mit 200 Counts per Revolution (CPR)

Die motorisierten XY-Mikroskopbühnen von Zaber™ eignen sich ideal als Ersatz für manuelle Verstellbühnen in Mikroskopsystemen mit aufrechter bzw. invertierter Anordnung sowie für den eigenständigen Betrieb als Scannerbühne. Die Mikroskopbühnen besitzen Kreuzkugellager aus gehärtetem Edelstahl, die besonders leichtgängig und beständig sind. Für alle Verstellwege sind Versionen mit im Schrittmotor integriertem Encoder verfügbar mit 200 Counts per Revolution (CPR). Die motorgesteuerten XY-Mikroskopbühnen zeichnen sich durch kompakte Abmessungen, hohe Präzision, Wiederholgenauigkeit sowie eine hohe Verstellgeschwindigkeit mit einem Stellweg von 100 mm x 120 mm oder 205 mm x 205 mm aus. Der mitgelieferte und verstellbare Einsatz ermöglicht den schnellen Wechsel von Objektträgern bis 70 mm Durchmesser. Die Mikroskopbühnen sind kompatibel mit [µManager](#), einem Open-Source-Softwarepaket zur Ansteuerung automatischer Mikroskope und Bildverarbeitungssysteme.

**Bitte beachten Sie:** Ein 24-48 VDC universelles Netzteil, Datenkabel für die Verbindung von mehreren Bühnen und Kabel für die Computerschnittstelle (USB oder RS-232) werden separat verkauft. Für diese Bühnen können die gleichen Zubehörteile verwendet werden wie für die hochpräzisen motorisierten Bühnen von Zaber™.

## Technische Informationen

