

TECHSPEC®

Oberflächenspiegel, 101,6 mm Durchm., Enhanced Aluminium, 4-6λ



Produkt **#18-924** **5 In Stock**

-

1

+

€64^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€64,00 stückpreis
Stk. 6-25	€49,00 stückpreis
Stk. 26-49	€46,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Flat Mirror

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

101.60 +0.00/-0.25

Durchmesser (mm):

91.44

Freie Apertur CA (mm):

Kanten:	
Ground, 0.5mm Maximum Edge Chip	
Dicke (mm):	
3.00 (nominal)	
Optische Eigenschaften	
Oberflächenebenheit (P-V):	
4 - 6λ	
Substrat: □	
Float Glass	
Oberflächenqualität:	
60-40	
Beschichtungsspezifikation:	
R _{avg} ≥95% @450 - 650nm @45°	
Beschichtung:	
Enhanced Aluminum (450-650nm)	
Art der Beschichtung:	
Metal	
Wellenlängenbereich (nm):	
450 - 650	
Zerstörschwelle, laut Design: □	
0.2 J/cm ² @532nm, 10ns	

Konformität mit Standards	
RoHS 2015:	
Konform	
Konformitätszertifikat:	
Anzeigen	
Reach 247:	
Konform	


Produktdetails

- Breite Auswahl an Formen und Größen erhältlich
- Beschichtungen Enhanced Aluminium, Protected Silber oder Protected Gold für hohe Reflexion von 450 - 10.000 nm
- [Kontaktieren Sie uns](#), wenn Sie kundenspezifische Größen benötigen

TECHSPEC® Oberflächenspiegel besitzen eine hochreflektierende Beschichtung, die auf die vordere Fläche des Glassubstrats aufgebracht ist. Die Spiegel sind mit den Beschichtungen Enhanced Aluminium, Protected Gold und Protected Silber verfügbar und bieten hohe Reflexion von 450 - 10.000 nm. Die beschichtete Oberfläche sollte so ausgerichtet sein, dass sie das einfallende Licht reflektiert. TECHSPEC Oberflächenspiegel werden in runden, quadratischen und rechteckigen Abmessungen angeboten. Oberflächenspiegel sind ideal für Anwendungen, bei denen das Licht um 90° umgelenkt werden muss, da sie gut unter 45° montiert werden können. Die Oberflächenspiegel lassen sich einfach in verschiedene [optische Halterungen](#) einbauen, um die Integration in Anwendungen zu erleichtern.

Hinweis: Eine [Reihe von Halterungen](#), die mit den verschiedenen TECHSPEC® Oberflächenspiegeln kompatibel sind, finden Sie auf den Webseiten der einzelnen Produkte (Klick auf die Produktnummer).

Technische Informationen



Beschichtungskurven

Kompatible Halterungen