

Focal-Flat-Top-Laserstrahlkonverter, 1064 nm, 11-17 mm Eingangsstrahldurchmesser | Focal- π Shaper_1064_Q-14

Mehr Produkte von [AdiOptica](#)



#25-846: 1064nm, 11-17mm Dia. Input Beam, Focal Flat Top Beam Shaper | Focal- π Shaper_1064_Q-14



Produkt #25-846 **KONTAKT**

1 €2.830⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€2.830,00 stückpreis
Stk. 5+	€2.520,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Modellnummer:
Focal- π Shaper_1064_Q-14

Typ:

Kompatibler Adapter:

#12-322

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):
29.00Gewicht (g):
50Freie Apertur CA (mm):
20Durchmesser (mm):
42.00Eingangsstrahldurchmesser, $1/e^2$ (mm):
11 - 17

Optische Eigenschaften

Transmission (%):
>99Designwellenlänge DWL (nm):
1064Wellenlängenbereich (nm):
1020 - 1100Mode Eingangsstrahl:
TEM₀₀Typische Modenqualität Eingangsstrahl, M²:
<1.5Eingangsstrahldivergenz (mrad):
±20

Elektronische Spezifikationen

Maximale Eingangsleistung, CW (kW):
0.3

Gewinde & Montage

Innengewinde:
M30 x 0.75Außengewinde:
M30 x 0.75

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)Reach 250:
[Konform](#)

Produktdetails

- Wandelt Gaußstrahlen in Airy-Scheibchen-Profile um
- Flat-Top- oder Donut-Ausgangsstrahlprofile
- Nahezu 100% Effizienz
- [AdlOptica πShaper Flat-Top-Laserstrahlkonverter](#) sind ebenfalls erhältlich

AdlOptica Focal-πShaper Q Flat-Top-Laserstrahlkonverter werden verwendet, um Gaußstrahlen nach der Fokussierung durch eine Linse in Flat-Top-Strahlprofile umzuwandeln. Dies wird erreicht, indem der Gaußstrahl durch den πShaper transformiert wird und direkt nach dem πShaper eine Airy-Verteilung aufweist. Die Strahlkonverter zeichnen sich durch ein kompaktes Design mit Innen- und Außengewinde aus und lassen sich daher problemlos in Geräte integrieren. AdlOptica Focal-πShaper sind vorteilhaft für die Strahlformung in der Mikrobearbeitung, einschließlich Leiterplattenfräsen und -bohren, sowie für Mikroschweißanwendungen. Es sind mehrere Versionen für Nd:YAG-, Ti:Saphir- und IR-Wellenlängen mit kompatiblen Eintrittsstrahl-Durchmessern von nur 2,5 mm bis zu 23 mm erhältlich.

Technische Informationen

