

TECHSPEC® Nd:YAG-Laserauskoppler, 1064 nm, 80R/20T, 25,4 mm Durchm.



TECHSPEC® Nd:YAG Laser Output Couplers

Produkt #14-739 **20+ In Stock**

- 1 + €181⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€181,00 stückpreis
Stk. 10+	€159,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

● Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Laser Output Coupler

Typ:

Arrow on edge points towards S1

Hinweis:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Parallelität (Bogenminuten):

80 Freie Apertur (%):

25.40 +0.00/-0.10 Durchmesser (mm):

6.35 ±0.20 Dicke (mm):

Optische Eigenschaften

10-5 Oberflächenqualität:

Beschichtungsspezifikation:
S1: $R_{avg} = 80 \pm 2\%$ @ 1064nm @ 0° AOI
S2: $R_{avg} < 0.2\%$ @ 1064nm @ 0° AOI

λ/8 Oberflächenebenheit (P-V):

Dielectric Art der Beschichtung:

Beschichtung:
S1: Partially Reflective Laser Mirror (1064nm)
S2: Laser V-Coat (1064nm)

80/20 Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T):

1064 Designwellenlänge DWL (nm):

0 Einfallswinkel (°):

Fused Silica (Corning 7980) Substrat:

Konformität mit Standards

Anzeigen Konformitätszertifikat:

Gewünschte Spezifikationen nicht dabei?

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungs-komponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.


Produktdetails

- Versionen für Nd:YAG-Laser mit 532 oder 1064 nm
- 80% Reflexion bei Nd:YAG-Designwellenlänge
- UV-Quarzglassubstrat

TECHSPEC® Nd:YAG-Laserauskoppler sind partiell reflektierende Spiegel, die in Laserresonatoren eingesetzt werden, um einen Teil des Strahls zu transmittieren. Die erste Fläche der Auskoppler ist mit einer partiell reflektierenden Beschichtung versehen, die hintere Fläche ist mit einer Antireflexionsbeschichtung für die entsprechende Laserwellenlänge beschichtet, um Reflexionsverluste zu verhindern. Die Optiken können nicht nur als Auskoppler, sondern auch als partielle Reflektoren für die Strahlabschwächung oder generell als Strahlteiler eingesetzt werden. TECHSPEC Nd:YAG-Laserauskoppler sind aus UV-Quarzglassubstraten hergestellt und bieten so exzellente thermische Eigenschaften und hohe Oberflächenspezifikationen. Die Auskoppler sind mit Designwellenlängen von 532 nm oder 1064 nm für den Einsatz mit Nd:YAG-Lasern verfügbar.

Bitte [kontaktieren](#) Sie uns, wenn Sie für Ihre Anwendung einen Laserauskoppler für eine spezielle Wellenlänge oder mit kundenspezifischer Größe oder Reflexion benötigen.

Technische Informationen



Kompatible Halterungen

