

LightPath 354240 | Faserkollimator optimiert für 1064 nm mit FC/PC-Stecker, 0,50 NA

Mehr Produkte von [Lightpath®](#)



Fiber Optic Collimator and Focuser Assemblies



Produkt #64-781 **15 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €265⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-10	€265,00 stückpreis
Stk. 11-25	€234,00 stückpreis
Stk. 26-49	€221,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

354240 Artikelnummer von LightPath:

Fiber Collimator Typ:

#37-104

Linse inklusive:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
8.00

Fase:
Protective as needed

Aufbau:
304L Stainless Steel Housing

Gehäusedurchmesser (mm):
12.00

Gehäuselänge (mm):
12.7

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
8.00 @ 780nm

Numerische Apertur NA:
0.50

Substrat:
ECO-550

Beschichtung:
BBAR (1050-1600nm)

Beschichtungsspezifikation:
R_{abs} <1.0% @ 1050 - 1600nm

Oberflächenqualität:
40-20

Blende:
1.00

Abbe-Zahl (v_d):
50.02

Brechungsindex (n_d):
1.606

Wellenlängenbereich (nm):
1050 - 1600

Konjugierter Abstand:
Infinite

Designwellenlänge Brennweite (nm):
780.00

Ausrichtungswellenlänge (nm):
1064

Transmitted Wavefront Error (λ, RMS):
< 0.080

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
FC/PC

Gewinde & Montage

Mount:
M12 x 0.5

Materialeigenschaften

Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C):
11.1

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konform

Konformitätszertifikat:
Anzeigen

Reach 247:
Konform

Produktdetails

- Einfach zu integrieren
- Modelle mit FC/PC-, FC/APC- und SMA-Stecker verfügbar
- Vier Wellenlängenbereiche für 350 - 1600 nm

LightPath® Optiken zur Kollimation von Faseroptiken können eingesetzt werden, um Licht aus Fasern auf einen bestimmten Strahldurchmesser / eine bestimmte Punktgröße zu kollimieren oder (bei umgekehrtem Einsatz) um Licht in eine Faser zu fokussieren. Die Linsen sind beugungsbegrenzt und erreichen Punktgrößen bis zu wenigen Mikrometern. Außerdem haben die Linsen eine Antireflexbeschichtung, die für geringe Rückreflexionen sorgt. LightPath® Optiken zur Kollimation von Faseroptiken können als Paar eingesetzt werden, um Eingangs- und Ausgangslicht von Faseroptiken zu koppeln. Eine optimale Leistung für den Langzeiteinsatz wird durch die werkseitig

Technische Informationen

