

HP-Flat-Top-Laserstrahlkonverter, 1064 nm | πShaper 12_12_1064_HP_W

Mehr Produkte von [AdiOptica](#)



Produkt **#21-101** **1 In Stock**

-

1

+

€9.110⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€9.110,00 stückpreis
Stk. 5-10	€8.200,00 stückpreis
Stk. 11+	€7.750,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
πShaper 12_12_1064_HP_W	Modellnummer:
Beam Shaper	Typ:
Flat Top	Art:

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
Länge (mm):	360.00
Gewicht (g):	<580
Durchmesser (mm):	49.00
Optische Eigenschaften	
Eingangstrahldurchmesser, 1/e ² (mm):	12.0 – 12.1
Designwellenlänge DWL (nm):	1064
Wellenlängenbereich (nm):	1020 - 1100
Zerstörschwelle, laut Design: ☐	3 J/cm ² @ 5ns (typical)
Ausgangsdurchmesser, FWHM (mm):	12.0
Laserzerstörschwelle, gepulst:	3 J/cm ² @ 5ns (typical)
Gewinde & Montage	
Gewinde:	M27 x 1
Konformität mit Standards	
RoHS 2015:	Konform
Konformitätszertifikat:	Anzeigen
Reach 250:	Konform

Produktdetails

- Konvertiert ein gaußsches Strahlprofil in ein Flat-Top-Profil
 - Wirkungsgrad nahe 100%
 - Hohe Eingangslaserleistung durch fehlenden internen Fokuspunkt möglich
 - [AdlOptica Focal-πShaper Q Flat-Top-Laserstrahlkonverter](#) sind ebenfalls erhältlich
- AdlOptica πShaper Flat-Top-Laserstrahlkonverter sind optische Systeme, die durch Brechung die kollimierten gaußschen Eingangsstrahlen in kollimierte Flat-Top-Strahlen mit gleichmäßiger Verteilung der Lichtstärke und ebener Phasenfront umwandeln. Aufgrund des optischen Designs ist die gleichmäßige Intensitätsverteilung des konvertierten Strahls über große Distanzen stabil, und damit ist dieses Konzept ideal für die Holographie, Mikroskopie und Systemintegration. Ohne interne Fokussierung sind diese Systeme auch die perfekte Lösung für Anwendungen wie Mikrobearbeitung von Werkstoffen, Schweißen und Gravieren, bei denen hohe Laserleistungen benötigt werden. Diese AdlOptica πShaper Flat-Top-Laserstrahlkonverter werden in verschiedenen Designwellenlängen für gängige Nd:YAG-, Faserlaser-, CO₂- und andere gängige Laserquellen angeboten. Jeder Laserstrahlkonverter ist für einen bestimmten Wellenlängenbereich geeignet, sodass er mit einem durchstimmbaren Laser verwendet werden kann. Achromatische Versionen können mit verschiedenen Laserquellen verwendet werden können.
- Hinweis:** Das Fokussieren eines Strahls nach einem πShaper führt zum Verlust des Flat-Top-Profiles. Um nach der Fokussierung einen Flat-Top-Strahl zu erhalten, stehen [AdlOptica Focal-πShaper Q Flat-Top-Laserstrahlkonverter](#) zur Verfügung.

Technische Informationen

