

TECHSPEC®

SCHOTT ZERODUR® λ/10-Spiegel, 10 mm Durchm., Protected-Silver-Beschichtung

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Produkt **#39-874** **2 In Stock**

-

1

+

€118⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€118,00 stückpreis
Stk. 6-25	€94,50 stückpreis
Stk. 26-49	€88,50 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Flat Mirror

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

10.00 +0.00/-0.20

Durchmesser (mm):

	Rückseite:
Commercial Polish	
	Fase:
Protective as needed	
	Freie Apertur (%):
90	
	Kanten:
Ground	
	Parallelität (Bogensekunden):
30	
	Dicke (mm):
2.00 ±0.20	

Optische Eigenschaften	
	Oberflächenebenheit (P-V):
N10	
	Substrat: ☐
ZERODUR®	
	Oberflächenqualität:
20-10	
	Beschichtungsspezifikation:
R _{avg} >98% @450 - 800nm	
R _{avg} >98.5% @2000 - 10,000nm	
	Beschichtung:
Protected Silver (450-10000nm)	
	Art der Beschichtung:
Metal	
	Wellenlängenbereich (nm):
450 - 10000	
	Zerstörschwelle, Referenz: ☐
0.5 J/cm ² @ 532nm & 1064nm, 10ns	

Materialeigenschaften	
	Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10 ⁻⁶ /°C):
0.1	

Konformität mit Standards	
	RoHS 2015:
Konform	
	Konformitätszertifikat:
Anzeigen	
	Reach 247:
Konform	

Produktdetails

- Präzise Substrate aus ZERODUR®
 - Oberflächenebenheit von N10
 - Äußerst niedriger thermischer Ausdehnungskoeffizient
- TECHSPEC® N10-Oberflächenspiegel aus ZERODUR® sind ideal für Anwendungen geeignet, bei denen Temperaturschwankungen ein Problem darstellen können. Die Substrate aus ZERODUR® weisen einen thermischen Ausdehnungskoeffizienten von nur ±0,10 x 10⁻⁶/°C auf, was um eine Größenordnung kleiner ist als bei den meisten Glasarten. Der geringe thermische Ausdehnungskoeffizient sorgt dafür, dass die Spiegel auch in Umgebungen mit wechselnden Temperaturen oder unter Einfluss von Beleuchtungsquellen mit variabler Intensität eine gleichmäßig reflektierte Wellenfront aufweisen. TECHSPEC® N10-Oberflächenspiegel aus ZERODUR® bestehen aus polierten Präzisionssubstraten mit einer Oberflächenebenheit von N10 und einer Oberflächenqualität von 20-10. Es sind verschiedene optimierte metallische Beschichtungsoptionen verfügbar, sodass diese Spiegel problemlos in Anwendungen im sichtbaren Spektrum und im Infrarotspektrum eingebunden werden können.

Beschichtungskurven

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.

Kompatible Halterungen

