

TECHSPEC<sup>®</sup> Mikrostablinse aus N-BK7, 1 mm Durchmesser x 2 mm Länge



Produkt **#47-627** 16 In Stock

-

1

+

€76<sup>.50</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1-5      | €76,50 stückpreis               |
| Stk. 6-25     | €61,00 stückpreis               |
| Stk. 26-49    | €58,00 stückpreis               |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Rod Lens

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

1.00 +0.00/-0.02

Durchmesser (mm):

2.00

Länge (mm):

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Toleranz Länge (mm):               |  |
| +0/-0.1                            |  |
| Optische Eigenschaften             |  |
| Substrat: <input type="checkbox"/> |  |
| N-BK7                              |  |
| Beschichtung:                      |  |
| Uncoated                           |  |
| Wellenlängenbereich (nm):          |  |
| 350 - 2200                         |  |
| Oberflächenqualität:               |  |
| 40-20                              |  |
| Konformität mit Standards          |  |
| RoHS 2015:                         |  |
| Konform                            |  |
| Reach 219:                         |  |
| Konform                            |  |
| Konformitätszertifikat:            |  |
| Anzeigen                           |  |

## Produktdetails

- Fokussieren kollimiertes Licht in einer Linie
  - Lieferbar mit Durchmessern bis 1 mm
- TECHSPEC® Stablinsen haben eine polierte Außenseite, die Stirnflächen sind geschliffen. Die optischen Eigenschaften ähneln einer Zylinderlinse. Das kollimierte Licht, das durch die Stablinse fällt, wird auf eine Linie fokussiert. TECHSPEC® Stablinsen werden in Durchmessern von 1 mm bis 10 mm angeboten.

## Technische Informationen

### Rod Lens

