

Laserdiode für Justagearbeiten, 10 mW, 635 nm



Red and IR Alignment Laser Diode

Produkt **#37-031** **8 In Stock**

-

1

+

€229<sup>00</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1-9      | €229,00 stückpreis              |
| Stk. 10+      | €206,10 stückpreis              |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich



| Produktdetails                              |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| IIIb                                        | CDRH-Laserklasse: |
| Physikalische und mechanische Eigenschaften |                   |
| 36.00                                       | Länge (mm):       |

| Optische Eigenschaften             |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| 635.00                             | Wellenlänge (nm):          |
| ±5                                 | Wellenlängentoleranz (nm): |
| 3 x 1 Typical                      | Strahldurchmesser (mm):    |
| Major Axis: 0.6<br>Minor Axis: 0.2 | Strahldivergenz (mrad):    |
| Red                                | Farbe:                     |

| Elektronische Spezifikationen |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| 10                            | Ausgangsleistung (mW):     |
| 0 - 10                        | Modulationsfrequenz (kHz): |

| Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Betriebsspannung (V): |
| <div>Stromversorgung:</div> <div>Power Supply Required and Sold Separately.</div> <div>USA: <a href="#">#73-818</a></div> <div>Europe: <a href="#">#73-818</a></div> <div>Japan: <a href="#">#13-640</a></div> <div>Korea: <a href="#">#33-770</a></div> <div>China: <a href="#">#73-818</a></div> |                       |

| Umwelt & Haltbarkeit |                          |
|----------------------|--------------------------|
| -10 to 50            | Betriebstemperatur (°C): |

| Konformität mit Standards |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| <a href="#">Konform</a>   | RoHS 2015:              |
| <a href="#">Anzeigen</a>  | Konformitätszertifikat: |
| <a href="#">Konform</a>   | Reach 233:              |

## Produktdetails

- Verstellbarer Fokus
  - TTL-Modulation bis 10 kHz
  - Wellenlänge wahlweise 635 nm, 780 nm, 808 nm, 850 nm oder 980 nm
- Rote und infrarote Laserdioden für Justagearbeiten sind mit Ausgangsleistungen von 1 bis 100 mW und Wellenlängen von 635 nm, 780 nm, 808 nm, 850 nm und 980 nm erhältlich. Die kostengünstigen Laserdiodenmodule enthalten die Ansteuerelektronik und die Strahlkollimationsoptik und eignen sich damit ideal für die OEM-Integration in eine Vielzahl von Anwendungen. Die Laserdioden erlauben eine TTL-Modulation bis 10 kHz und werden vorwiegend für Justageanwendungen oder Systeme mit einfachen Detektoren verwendet.
- Bitte beachten Sie:** Aufbauzubehör und Netzteil werden separat angeboten.