

Mitutoyo Plan UV unendlich korrigiertes Objektiv, 10X

Mehr Produkte von [Mitutoyo](#)



Mitutoyo NIR, NUV, and UV Infinity Corrected Objectives

Produkt **#86-175** **KONTAKT**

⊖ 1 ⊕ €14.320⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte

| | |
|------------|---------------------------------|
| Stk. 1+ | €14.320,00 stückpreis |
| Need More? | Angebotsanfrage |

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

378-844-15 **Modellnummer:**

Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm):
Focal Length: 200mm

Microscope Objective **Typ:**

Infinity Corrected **Art:**

Mtutoyo **Hersteller:**

Hinweis:
Example Application: passivation (insulation films) of semiconductor circuits and repair of color filters of LCD panels (defect repair)

Physikalische und mechanische Eigenschaften

75.00 **Länge ohne Gewinde (mm):**

34 **Max. Durchmesser (mm):**

310.00 **Gewicht (g):**

Optische Eigenschaften

N/A **Kompatible Deckglasdicke (mm):**

266, 355, 532 **Designwellenlänge DWL (nm):**

0.64 **Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:**

0.88mm **Horizontales Bildfeld, 2/3" Sensor:**

20.00 **Brennweite BW (mm):**

10X **Vergrößerung:**

0.25 **Numerische Apertur NA:**

1.1 **Auflösung (µm):**

4.40 **Tiefenschärfe (µm):**

2.4 **Bildfeld (mm), Okular mit Feldblendendurchmesser 24:**

1.8 **Bildfeld (mm), Okular mit Feldblendendurchmesser 18:**

20.0 **Arbeitsabstand (mm):**

95 **Parfokallänge (mm):**

N/A **Immersionsflüssigkeit:**

Sensor

2/3" **Max. Sensorgröße:**

Gewinde & Montage

M26 x 36 TPI **Gewinde:**

Umwelt & Haltbarkeit

-5 to +45 **Betriebstemperatur (°C):**

20 - 80% **Feuchtigkeit bei Einsatz:**

Konformität mit Standards

[Ausgenommen / Ausnahmeregelung](#) **RoHS 2015:**

[Anzeigen](#) **Konformitätszertifikat:**

[Contains SVHC\(s\)](#) **REACH 241:**

Produktdetails

- Neue Objektive der Serie MPlan NIR HR und MPlan UV
- MPlan NIR HR bietet eine höhere Auflösung
- MPlan UV ist für 266 nm und 550 nm korrigiert

Die Objektive von Mtutoyo setzen einen weltweiten Standard für Mikroskopoptiken mit großem Arbeitsabstand, da sie die beste Kombination von Arbeitsabstand und optischer Qualität erreicht haben. Indem Länge und Durchmesser der Objektive vergrößert werden, wird das optische Design vereinfacht (95 mm parfokaler Abstand). Für ein unendlich korrigiertes System wird zur Abbildung eine [Tubuslinse](#) benötigt. Alle angegebenen Vergrößerungen beziehen

sich auf eine Tubuslinse mit 200 mm Brennweite. Es sind sieben Objektivserien erhältlich: [M Plan Apo](#), [M Plan Apo HR](#), MPlan Apo SL, MPlan NIR, MPlan NIR HR, MPlan NUV und MPlan UV.

Die unendlich korrigierten NIR-, NUV- und UV-Mitutoyoobjektive mit großem Arbeitsabstand vereinen die Vorzüge der standardmäßigen Serien [M Plan Apo](#) und MPlan Apo SL mit vergrößerten Spektralbereichen. Die NIR-Objektive sind von 480 bis 1800 nm korrigiert und deshalb ideal für Halbleiterinspektionen oder für das Laserschneiden mit Nd:YAG-Lasern. Die HR-Serie hat eine verbesserte numerische Apertur, eine kleinere Punktgröße und eine höhere Auflösung. Beide Serien können zusammen mit unseren [NIR-Kameras](#) eingesetzt werden. Die NUV- und UV-Serien haben eine exzellente Leistung bei der verdoppelten, verdreifachten und vervierfachen Nd:YAG-Wellenlänge.

M Plan Apo NIR

- Für sichtbare bis NIR-Strahlung
- Sehr langer Arbeitsabstand für Hellfeldinspektionen
- Zwischen 480 nm und 1800 nm farbkorrigiert und Fokusshift nur innerhalb des Schärfentiefebereichs
- Ideal für den Einsatz bei Laserbeschriftung
- Kompatibel mit [MT-L-Tubuslinse](#)

M Plan Apo NIR HR

- Verbesserte Auflösung gegenüber standardmäßigen Objektiven der Serie MPlan NIR
- Helligkeit wird mit NIR HR 50X um Faktor 2,4 und mit NIR HR 100X um Faktor 2 erhöht
- Die Auflösung wird mit NIR HR 50X um 155% mit NIR HR 100X um 140% erhöht
- Nicht immer lagernd, bitte kontaktieren Sie uns wegen der Lieferzeit

M Plan Apo NIR B

- Verbesserte Abbildungsleistung, hervorragende Auflösung von 420 bis 1100 nm
- Hohe Transmission der YAG-Laserwellenlängen 532 nm und 1064 nm
- Der mit bis zu 25,5 mm längste Arbeitsabstand der NIR-Serie verbessert die Bedienbarkeit erheblich

M Plan Apo NUV

- Korrigiert für nahe UV-Strahlung
- Für Anwendungen im NUV und sichtbaren Bereich
- Sehr langer Arbeitsabstand für Hellfeldinspektionen
- Von 355 bis 620 nm farbkorrigiert und Fokusshift nur innerhalb des Schärfentiefebereichs
- Kompatibel mit [MT-L-Tubuslinse](#)



M Plan UV

- Korrigiert für 266 nm und 500 nm (parfokales Design für zwei Wellenlängen)
- Ideal für Hellfeldinspektionen und Laserschneiden mit der zweiten und vierten Harmonischen von Nd:YAG-Lasern
- Hohe Vergrößerung bei Verwendung mit Mitutoyo FS70L4 Mikroskop oder der [MT-L4-Tubuslinse](#)
- Nicht immer lagernd, bitte kontaktieren Sie uns wegen der Lieferzeit

Zusatztubuslinse

Die [Zusatztubuslinsen](#) und [C-Mount-Adapter](#) können verwendet werden, um die Objektive von Mitutoyo in andere Aufbauten zu integrieren.

Technische Informationen



Dimensions (mm)

| Stock No. | M Plan NIR | A | B | C | D | E | F | W.D. |
|-----------|------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| #46-402 | 5XNIR | 57.50 | - | 23.80 | 23.00 | 32.20 | 34.00 | 37.50 |
| #46-403 | 10XNIR | 64.50 | 1.00 | 25.20 | 24.80 | 32.20 | 34.00 | 30.50 |
| #46-404 | 20XNIR | 75.00 | - | - | - | 32.20 | 34.00 | 20.00 |
| #46-405 | 50XNIR | 78.00 | - | - | - | 32.20 | 34.00 | 17.00 |
| #46-406 | 100XNIR | 83.00 | - | 25.00 | 24.60 | 32.20 | 34.00 | 12.00 |
| #56-982 | 50XNIR HR | 85.00 | - | - | - | 37.00 | 39.00 | 10.00 |
| #56-983 | 100XNIR HR | 85.00 | - | - | - | 37.00 | 39.00 | 10.00 |
| #89-350 | 20XNIR B | 69.50 | - | - | - | 37.00 | 37.00 | 25.50 |
| #89-351 | 50XNIR B | 69.50 | - | - | - | 37.00 | 37.00 | 25.50 |
| #37-550* | 20XNIR LCD | 75.02 | - | - | - | 32.20 | 34.00 | 20.35 |
| Stock No. | M Plan NUV | A | B | C | D | E | F | W.D. |
| #86-176 | 10XNUV | 64.50 | - | 25.20 | 24.80 | 32.20 | 34.00 | 30.50 |
| #46-407 | 20XNUV | 78.00 | - | - | - | 32.20 | 34.00 | 17.00 |
| #46-408 | 50XNUV | 80.00 | - | - | - | 32.20 | 34.00 | 15.00 |
| #46-409 | 100XNUV | 84.00 | 1.80 | 25.00 | 24.00 | 32.20 | 34.00 | 11.00 |
| #86-177 | 50XNUVHR | 85.00 | - | - | - | 37.00 | 39.00 | 10.00 |
| Stock No. | M Plan UV | A | B | C | D | E | F | W.D. |
| #86-175 | 10XUV | 75.00 | - | - | - | 32.20 | 34.00 | 20.00 |
| #56-320 | 20XUV | 80.00 | - | - | - | 32.20 | 34.00 | 15.00 |
| #56-321 | 50XUV | 83.00 | - | - | - | 32.20 | 34.00 | 12.00 |
| #56-322 | 80XUV | 85.00 | - | 22.70 | - | 32.20 | 34.00 | 10.00 |

*LCD 20X parfocal length is 95.37