

TECHSPEC® 12,5/12,7 mm Durchmesser, kinematische Optikhalterung, 2 Verstellerschrauben



12.5/12.7mm Diameter Kinematic Mount, 2-Screws, #58-850

Produkt **#58-850** **20+ In Stock**

⊖ 1 ⊕ €93.⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€93,00 stückpreis
Stk. 5-9	€83,70 stückpreis
Stk. 10+	€77,30 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Circular **Optiktyp:**

Adjustable - Tip-Tilt **Typ:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):

Aufbau:

Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings

Gewindesteigung der Einstellschraube (mm) :

0.25

Verstellweg (mm):

No Z-Axis Translation

Gewinde & Montage**Größe der kompatiblen Optiken (mm):**

12.5 - 12.7

Kompatible Stangen:

M4 x 0.7, 8-32

Konformität mit Standards**RoHS 2015:**[Konform](#)**Reach 224:**[Konform](#)**Konformitätszertifikat:**[Anzeigen](#)

Produktdetails

- Feineinstellschraube mit 100 TPI
- Aussparungen für Finger zur einfacheren Handhabung
- Verkippwinkel $\pm 5^\circ$

Die TECHSPEC® kinematischen optischen Spiegelhalterungen ermöglichen die präzise Ausrichtung von optischen Komponenten. Jede Halterung besitzt 2 oder 3 Einstellschrauben zur Verkipfung. Die Halterungen mit 3 Schrauben können zusätzlich in Richtung der optischen Achse verschoben werden. Die Feststellschrauben mit Nylofspitze (1,5 mm hexagonaler Schlüssel inkl.) verhindern eine Beschädigung der Optiken, die Aussparungen für die Finger vereinfachen das Einsetzen der Optik.

Die Kontaktflächen der Einstellschrauben sind aus Edelstahl und ein spezielles Fett sorgt für eine reibungslose Bewegung. Die Einstellschrauben können entfernt und durch Inbusschlüssel oder einen motorisierten Antrieb (2 mm Schlüsselgröße) ersetzt werden. Zubehör: Schraube zur Stangenbefestigung und Inbusschlüssel zur Verstellung.

Diese Halterungen wurden entwickelt, um an unseren [TECHSPEC® Edelstahlstangen](#) anzuschließen. Wenn der Außengewindeadapter von der Stange entfernt wird, ist entweder eine M4 oder 8-32 Bohrung erhältlich zur Annahme der Befestigungsschraube.

[TECHSPEC® Zubehör für Optikhalterungen](#) ist erhältlich um die Integration unserer TECHSPEC® runden kinematischen Optikhalterungen in einer Vielzahl von Anwendungen zu vereinfachen.