


TECHSPEC® Asphäre aus UV-Quarzglas, 12,5 mm D., 0,58 NA, UV-VIS-beschichtet



TECHSPEC UV Fused Silica Aspheric Lenses



Produkt #21-909 **5 In Stock**

[Andere Beschichtungen](#)

⊖ 1 ⊕ €469⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte

Stk. 1-5	€469,00 stückpreis
Stk. 6-10	€422,00 stückpreis
Stk. 11-25	€394,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Aspheric Lens **Typ:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

12.50 +0/-0.025	Durchmesser (mm):
<3	Zentrierung (Bogenminuten):
11.25	Freie Apertur CA (mm):
3.72	Randdicke ET (mm):
9.50 ±0.1	Mittendicke CT (mm):
Protective as needed	Fase:
Convex	Form der hinteren Fläche:

Optische Eigenschaften

10.00 @355nm	Effektive Brennweite EFL (mm):
0.58	Numerische Apertur NA:
4.06 @355nm	Hintere Brennweite BFL (mm):
Fused Silica (Coming 7980)	Substrat: <input type="checkbox"/>
355	Designwellenlänge Asphäre (nm):
0.4λ	Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm:
UV-VIS (250-700nm)	Beschichtung:
R _{avg} <2.5% @250 - 700nm	Beschichtungsspezifikation:
40-20	Oberflächenqualität:
0.8	Blende:
355	Designwellenlänge DWL (nm):
25.219	Radius R₂ (mm):
250 - 700	Wellenlängenbereich (nm):
Infinite	Konjugierter Abstand:
100.00	Dioptrie:

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 235:

Gewünschte Spezifikationen nicht dabei?

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungs-komponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.



Produktdetails

- Niedriger Wärmeausdehnungskoeffizient
- Präzise und hochpräzise Versionen
- Hohe numerische Aperturen maximieren den Durchsatz

TECHSPEC® Asphären aus UV-Quarzglas bieten alle Vorteile eines asphärischen Elements, gepaart mit der Fertigungspräzision modernster Schleif- und Polieranlagen. Da die technischen Daten zur Verfügung stehen, lassen

sich diese Quarzglaslinsen bequem in komplexe optische Systeme integrieren. Dank der niedrigen Blendenzahl sammeln sie viel Licht und besitzen beste Fokussiereigenschaften. Diese Quarzglaslinsen wurden am Computer optimiert, um sphärische Aberration zu beseitigen und Aberrationen höherer Ordnung zu minimieren. Die Substrate aus Quarzglas in UV-Güte besitzen einen niedrigen Wärmeausdehnungskoeffizienten.

Technische Informationen



Kompatible Halterungen