


Corning Polarcor™ Glaspolarisationsfilter, 12,5 mm Durchm., 600 - 1100 nm



Corning Polarcor™ Glass Polarizers

Produkt #13-626 **AUSVERKAUF** **5 In Stock**

- 1 + €695⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte

Stk. 1+	€695,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Physikalische und mechanische Eigenschaften

12.50 Durchmesser (mm):

0.50 ±0.05 Dicke (mm):

±0.1 Toleranz Größe (mm):

480.00 Knoop-Härte (kg/mm²):

Elastizitätsmodul (GPa):
58.605

Poisson-Zahl:
0.21

Optische Eigenschaften

Einfallswinkel (°):
0 ±5

Beschichtung:
BBAR (600-1100nm)

Auslöschungsverhältnis:
>10,000:1

Substrat:
Borosilicate Glass Containing Elongated Silver Crystals

Min. Transmission (%):
>66

Oberflächenqualität:
40-20

Beschichtungsspezifikation:
R_{avg} <1.0% @ 600 - 1100nm

Wellenlängenbereich (nm):
600 - 1100

Brechungsindex (n_d):
1.5218-1.5107

Abbe-Zahl (v_d):
57.6

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Einfügungsverlust (dB):
<1.8

Materialeigenschaften

Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C):
6.5

Dichte (g/cm³):
2.412

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)

Reach 224:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)

Gewünschte Spezifikationen nicht dabei?

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.

Produktdetails

- Hohes Auslöschungsverhältnis und sehr dämpfungsarm im NIR
- Beständig gegen chemische, physikalische und thermische Schäden
- Geeignet für Hochleistungsanwendungen
- Verschiedene Standardgrößen und kundenspezifische Versionen verfügbar

Coming Polarcor™ Glaspolarisationsfilter zeichnen sich durch ein hohes Auslöschungsverhältnis bei Wellenlängen im NIR aus und sind sehr dämpfungsarm. Die linearen Polarisationsfilter bestehen aus gestreckten Silberkristallen, die in einem Borosilikatglassubstrat angeordnet sind und einen Polarisationsmechanismus basierend auf Resonanzabsorption bieten. Dieser Polarisationsmechanismus bewirkt, dass Licht mit unerwünschten Polarisationsrichtungen absorbiert und somit Streulicht eliminiert wird. Coming Polarcor™ Glaspolarisationsfilter können verwendet werden, um Licht zu polarisieren, polarisiertes Licht zu blockieren, Reflexionen zu reduzieren, den Bildkontrast zu verbessern, die Lichtintensität zu modulieren und zu steuern oder das Signal-Rausch-Verhältnis zu verbessern. Die Polarisationsfilter sind ideal zur Verwendung in polarisationsabhängigen optischen Isolatoren, optischen Modulatoren und anderen auf Polarisation basierenden Geräten in der Telekommunikation, Medizin und Sicherheitsindustrie.