


12,5 mm Durchmesser, Polarisationsfilter mit hohem Kontrast für UV



Produkt **#36-650** **2 In Stock**

- 1 + €299^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€299,00 stückpreis
Stk. 10+	€285,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

i Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Linear Polarizer **Typ:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

11.25 **Freie Apertur CA (mm):**

12.50 **Durchmesser (mm):**

Dicke (mm):
2.00 ±0.2

Toleranz Größe (mm):
+0.0/-0.2

Aufbau:
Nanoparticle

Freie Apertur (%):
90

Optische Eigenschaften

Einfallswinkel (°):
±20

Auslöschungsverhältnis:
>100,000:1 (372nm - 388nm)
>10,000:1 (369nm - 390nm)
>1,000:1 (365nm - 395nm)

Substrat:
Soda Lime Float Glass

Transmission (%):
>51

Transmittierte Wellenfront, P-V:
< λ/4

Strahlabweichung (Bogenminute):
<1

Polarisationsachsenmarkierung (%):
±2

Wellenlängenbereich (nm):
365 - 395

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-20 to +80

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)


REACH 241:
[Konform](#)

Produktdetails

- Mehrere Wellenlängenbereiche für UV, VIS und NIR
- Kontrastverhältnisse von > 100.000:1 erhältlich
- Ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen

Die Polarisationsfilter mit hohem Kontrast für UV, VIS-NIR und NIR zeichnen sich sowohl durch Vielseitigkeit als auch durch hervorragende Eigenschaften in einem breiten Wellenlängenbereich aus. In diesen Filtern werden gleichmäßig gestreckte Silbernanopartikel in einem 220 µm ± 25 µm dicken Kalknatronglas eingesetzt, das dann, um eine bessere Haltbarkeit zu erreichen, auf ein dickeres Kalknatronglas aufgebracht wird. Die Polarisationsfilter mit hohem Kontrast für UV, VIS-NIR und NIR eignen sich ideal für raue Umgebungen. Sie können bei Temperaturen bis 120°C und in feuchter Umgebung eingesetzt werden und sind beständig gegen UV-Strahlung und Chemikalien.

Technische Informationen





;