

TECHSPEC[®] S-Mount-Halterung für Polarisationsfilter, 12,5 mm Durchmesser



TECHSPEC[®] S-Mount Tube System Polarizer Holder

Produkt #11-145 **20+ In Stock**

-

1

+

€200^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€200,00 stückpreis
Stk. 5-9	€177,10 stückpreis
Stk. 10-25	€163,40 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Optic Mount (Rotatable)

Funktion:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

22.5

Tubuslänge (mm):

Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):

1.5	
	Max. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
7.0	
Gewinde & Montage	
	Optikdurchmesser (mm):
12.5	
	Gewindeart:
S-Mount	
Konformität mit Standards	
	RoHS 2015:
Konform	
	Reach 224:
Konform	
	Konformitätszertifikat:
Anzeigen	

Produktdetails

- Für die Integration von Polarisationsfiltern in C-, S- und T-Mount-Systeme
- Der Polarisationsfilter kann um bis zu 90° in der Halterung gedreht werden
- Für Polarisationsfilter mit einem Durchmesser von 12,5, 20, 25 oder 50 mm
- Adapter verfügbar für quadratische Polarisatoren mit 12,5 und 25 mm Kantenlänge

TECHSPEC® C-, S- und T-Mount-Halterungen für Polarisationsfilter können für die einfache Integration von Polarisationsfiltern oder Vezögerern in C-, S- oder T-Mount-Systemen verwendet werden. In den Halterungen können die Polarisationsfilter um 90° gedreht werden, während die Halterung an sich fix bleibt. Ein Hebel ermöglicht dem Nutzer eine reibungslose Drehung und die einfache Orientierung der Polarisationsachse im System. Die TECHSPEC C-, S- und T-Mount-Halterungen für Polarisationsfilter sind für Polarisationsfilter mit 12,5, 20, 25 oder 50 mm Durchmesser und Dicken zwischen 1,5 und 9 mm verfügbar. Verwenden Sie die Adapter #12-836 oder #12-837 für die Befestigung von quadratischen Polarisatoren mit 12,5 oder 25 mm Kantenlänge. Die Halterungen sind ideal, um schnell und effektiv Polarisation zu C-, S- oder T-Mount-Systemen hinzuzufügen.

Bitte beachten Sie: Der Teil der Halterung mit Innengewinde muss mit einem [Inbusschlüssel](#) entfernt werden, wenn Polarisationsfilter mit 12,5, 25 oder 50 mm Größe eingesetzt werden. Bei [#90-621](#) muss der Retainerring mit einem [Cabelschlüssel](#) entfernt werden, wenn ein Polarisationsfilter mit 20 mm Größe montiert werden soll.