

TECHSPEC® PXC-Linse in Lasergüte, 12,7 mm Durchm. x 300 mm BW, unbeschichtet



TECHSPEC Laser Grade PCXLenses

Produkt **#38-643** **20+ In Stock**

[Andere Beschichtungen](#)

- 1 + €162.⁰⁰

+ WARENKORB

| Mengenrabatte | |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1-5 | €162,00 stückpreis |
| Stk. 6-25 | €129,00 stückpreis |
| Stk. 26-49 | €120,00 stückpreis |
| Need More? | Angebotsanfrage |

i Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Plano-Convex Lens **Typ:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

12.70 +0.00/-0.025 **Durchmesser (mm):**

| | |
|---|---|
| <1 | Zentrierung (Bogenminuten): |
| 4.00 ±0.10 | Mittendicke CT (mm): |
| 3.86 | Randdicke ET (mm): |
| 11.43 | Freie Apertur CA (mm): |
| Protective as needed | Fase: |
| Optische Eigenschaften | |
| 300.00 @ 355nm | Effektive Brennweite EFL (mm): |
| 297.38 | Hintere Brennweite BFL (mm): |
| Uncoated | Beschichtung: |
| Fused Silica (Corning 7980) | Substrat: <input type="checkbox"/> |
| 10-5 | Oberflächenqualität: |
| λ | Power (P-V) @ 632,8 nm: |
| λ/10 | Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: |
| ±1 | Toleranz Brennweite (%): |
| 142.83 | Radius R₁ (mm): |
| 23.62 | Blende: |
| 0.02 | Numerische Apertur NA: |
| 200 - 2200 | Wellenlängenbereich (nm): |

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Konformität mit Standards | |
| Anzeigen | Konformitätszertifikat: |

Gewünschte Spezifikationen nicht dabei?

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.

Produktdetails

- Garantierte Laserzerstörungsschwelle
- 10-5 Oberflächenqualität
- λ/10 Oberflächengenauigkeit

Die TECHSPEC® plankonvexen Linsen (PCX) in Lasergüte eignen sich ideal für Nd:YAG-Laseranwendungen mit hoher Leistung, einschließlich der Laserbearbeitung, dem Laserschneiden und -schweißen. Das präzise Quarzglassubstrat mit einer Oberflächengenauigkeit von λ/10 und einer Oberflächenqualität von 10-5 sorgt für geringe Streuverluste und eine herausragende Qualität der transmittierten Wellenfront. Die TECHSPEC® plankonvexen Linsen (PCX) in Lasergüte sind unbeschichtet oder mit einer Reihe verschiedener Antireflexbeschichtungen mit hoher Laserzerstörungsschwelle erhältlich. Es stehen Beschichtungen für die gängigsten Wellenlängen von Nd:YAG-Lasern zur Auswahl, um eine maximale Transmission zu gewährleisten.

Technische Informationen

532nm V-Coat
 $R_{(obs)} < 0.25\% @ 532nm$



355nm V-Coat
 $R_{(obs)} < 0.25\% @ 355nm$



1064nm V-Coat
 $R_{(obs)} < 0.25\% @ 1064nm$



Kompatible Halterungen