

TECHSPEC®

Plankonvexe (PCX) Zylinderlinse für die Beleuchtung, 12,7 mm H x 12,7 mm L x 100 mm BW, VIS 0°



Produkt **#36-210** **2 In Stock**

-

1

+

€77^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€77,00 stückpreis
Stk. 6-25	€70,00 stückpreis
Stk. 26-49	€65,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Cylinder Lens, Plano-Convex

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Mittendicke CT (mm):

3.00	
±0.1	Toleranz Mittendicke (mm):
+0.0/-0.2	Toleranz Größe (mm):
12.7 x 12.7	Größe (mm):

2.61	Randdicke ET (mm):
------	--------------------

Optische Eigenschaften

100.00	Effektive Brennweite EFL (mm):
N-BK7	Substrat: ☐

7.8740157480315	Blende:
-----------------	---------

0.06	Numerische Apertur NA:
------	------------------------

VS 0° (425-675nm)	Beschichtung:
-------------------	---------------

425 - 675	Wellenlängenbereich (nm):
-----------	---------------------------

98.02	Hintere Brennweite BFL (mm):
-------	------------------------------

R _{avg} ≤0.4% @425 - 675nm	Beschichtungsspezifikation:
-------------------------------------	-----------------------------

±3	Toleranz Brennweite (%):
----	--------------------------

51.68	Radius R ₁ (mm):
-------	-----------------------------

60-40	Oberflächenqualität:
-------	----------------------

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
---------	------------

Anzeigen	Konformitätszertifikat:
----------	-------------------------

Konform	Reach 235:
---------	------------


Produktdetails

- Breitbandeigenschaften durch Substrat N-BK7
- Kostengünstig für die OEM-Integration
- Viele Beschichtungsmöglichkeiten erhältlich


TECHSPEC® PCX-Zylinderlinsen für die Beleuchtung ähneln im Profil plankonvexen (PCX) Linsen, bestehen jedoch statt aus einem Kugelausschnitt aus einem Zylinderausschnitt. Die Linsen fokussieren Licht in einer Dimension und können ein Punktlicht in eine Linie umwandeln. TECHSPEC® PCX-Zylinderlinsen für die Beleuchtung sind in runden und rechteckigen Versionen sowie mit diversen Beschichtungen erhältlich. Zylinderlinsen eignen sich ideal zur Linienprojektion bei Bildverarbeitungsanwendungen für die Industrie oder für Leitsysteme.


Bitte beachten Sie: Wir bieten auch Zylinderlinsen mit negativer Brennweite an, siehe dazu unsere plankonkaven [TECHSPEC® PCV-Zylinderlinsen für die Beleuchtung](#).

Technische Informationen



PCX Rectangular





Beschichtungskurven

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungs-komponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.