

TECHSPEC® 12,7 mm, kompakte Fassung L-Typ



12.7mm L-Slot Direct Mount, #36-416

Produkt **#36-416** 20+ In Stock

-

1

+

€59<sup>00</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1+       | €59,00 stückpreis               |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

| Produktdetails                              |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Fixed                                       | Typ:      |
| Circular                                    | Optiktyp: |
| L-Slot                                      | Hinweis:  |
| Physikalische und mechanische Eigenschaften |           |
| Freie Apertur CA (mm):                      |           |

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 10.0                    |         |
| Black Anodized Aluminum | Aufbau: |

|      |                        |
|------|------------------------|
|      | Höhe Mittelachse (mm): |
| 25.4 |                        |

Gewinde & Montage

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
|             | Größe der kompatiblen Optiken (mm): |
| 12.5 - 12.7 |                                     |
|             | Dicke kompatible Optiken (mm):      |
| 1.0 - 8.0   |                                     |

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
|                       | Tubusgewinde: |
| ID05 (0.535" x40 TPI) |               |

Konformität mit Standards

|         |            |
|---------|------------|
|         | RoHS 2015: |
| Konform |            |
|         | Reach 224: |
| Konform |            |


|          |                         |
|----------|-------------------------|
|          | Konformitätszertifikat: |
| Anzeigen |                         |

Produktdetails


- Direkte Montage auf der Montageplatte
  - Höhe der Mittenachse 25,4 mm
  - Kompakte Größe

Die kompakten TECHSPEC® Fassungen ermöglichen eine direkte Montage auf einem Optiktisch oder einer Montageplatte. Die Fassungen besitzen eine Mittenachse von 25,4 mm, sodass eine problemlose Integration im Labor und bei OEM-Anwendungen möglich ist. Für Optiken mit Durchmessern von 25,4 mm und 12,7 mm sowie Strahlteilerwürfel mit einer Kantenlänge von 25 mm erhältlich. Durch unsere kompakten TECHSPEC® Fassungen entfallen die üblichen Stangen und Stangenhalterungen mit verschiedenen Toleranzen; die Abweichung vom rechten Winkel zwischen Linse und Sockel beträgt max. 4 Bogenminuten. Die Fassungen eignen sich ideal für kinematische TECHSPEC® Halterungen. Die Mittenhöhe von 25,4 mm und die Aluminiumkonstruktion ermöglichen die Montage und Integration auch für anspruchsvollste Anwendungen.


Technische Informationen




Side Flange Type (#36-414 & #36-418)



Cube Beamsplitter Type (#36-415)



L-Slot Type (#36-411 & #36-417) Optic Rotation



L-Slot Type (#36-410 & #36-416)

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
  - Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
  - Enge Toleranzen und komplexe Formen
  - Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie
- Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.