

Gepresste asphärische Kondensorlinse, 13 mm Durchm. x 7,7 mm BW, unbeschichtet



Molded Aspheric Condenser Lenses

Produkt **#34-458** **20+ In Stock**

[Andere Beschichtungen](#)

⊖ 1 ⊕ €35⁹⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte

Stk. 1-10	€35,50 stückpreis
Stk. 11-49	€32,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Condenser Lens

Typ:

Hinweis:

[Click here](#) for more information on the ISO 10110 surface quality specification.

Physikalische und mechanische Eigenschaften

13.00 +/-0.3	Durchmesser (mm):
≤25	Zentrierung (Bogenminuten):
10.40	Freie Apertur CA (mm):
0.1	Randdicke ET (mm):
6.30 ±0.20	Mittendicke CT (mm):
Protective as needed	Fase:
13.0	Asphärendurchmesser (mm):
Convex	Form der hinteren Fläche:

Optische Eigenschaften

7.70 @587.6nm	Effektive Brennweite EFL (mm):
0.85	Numerische Apertur NA:
4.00	Hintere Brennweite BFL (mm):
Liba2000+	Substrat: <input type="checkbox"/>
±7	Toleranz Brennweite (%):
Uncoated	Beschichtung:
5/3 x0.4; E 0.2	Oberflächenqualität:
0.59	Blende:
58.85	Abbe-Zahl (v_d):
1.520	Brechungsindex (n_d):
16.1	Radius R_2 (mm):
350 - 2000	Wellenlängenbereich (nm):
Infinite	Konjugierter Abstand:
587.6	Designwellenlänge Brennweite (nm):

Materialeigenschaften

9.4	Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE ($10^{-6}/^{\circ}\text{C}$):
-----	--

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 242:

Produktdetails

- Verbesserte Beständigkeit durch Härtung
- Hohe numerische Aperturen
- Ideal für Beleuchtungsanwendungen

Die gepressten asphärischen Kondensornlinsen werden gepresst, gehärtet und temperaturbehandelt, um exakte optische und mechanische Eigenschaften zu erhalten. Die Härtung verbessert die Beständigkeit der Linsen und macht sie weniger empfindlich gegen Temperaturschocks und Kratzer als traditionelle polierte Linsen. Die gepressten asphärischen Kondensornlinsen werden auf der Rückseite geschliffen und poliert, sodass sich die Gesamtpräzision der Linsen verbessert. Gepresste asphärische Kondensornlinsen eignen sich ideal für viele Beleuchtungs- und Detektionsanwendungen.

Technische Informationen

MgF₂ Coating

R_{avg} ≤ 1.75% @ 400 - 700nm

Typ. Energy Density Limit: 10 J/cm² @ 532nm, 10ns

