

MicroBrite Linienlicht mit hoher Intensität, blau 470 nm

Mehr Produkte von [Advanced Illumination](#)



Produkt **#18-542** **1 In Stock**

-

1

+

€625^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€625,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
AL295-150470IC	Modellnummer:
50,000	Lebensdauer der LED (Stunden):
LED Illuminator	Beleuchtungsart:
Hinweis: Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available	

Advanced Illumination	Hersteller:
Bar Light	Gehäusegeometrie:
Constant	Betriebsmodus:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
165.6 x20.1 x20.1	Größe (mm):
68.9	Gewicht (g):
Optische Eigenschaften	
Blue	Farbe:
470	Wellenlänge (nm):
Elektronische Spezifikationen	
0.27A	Max. Eingangsstrom:
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
Flying Leads	Stecker:
24V	Eingangsspannung (V):
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately: USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #89-513 Korea: #33-773 China: #66-855	
Umwelt & Haltbarkeit	
0 - 60	Betriebstemperatur (°C):
IP50	Schutzart:
Konformität mit Standards	
Ausgenommen / Ausnahmeregelung	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Contains SVHC(s)	Reach 233:

Produktdetails

- Beleuchtung mit hoher Intensität bis 73.000 Lux
- Kompaktes Gehäuse mit T-Nut-Halterung
- Große Auswahl an verschiedenen Wellenlängen
- Manuelle Intensitätsregelung ([#89-555](#)) empfohlen (optional)

Advanced Illumination MicroBrite Balkenbeleuchtungen mit hoher Intensität sind hochqualitative Beleuchtungen für die industrielle Bildverarbeitung in einem kompakten Gehäuse. Die MicroBrite Balkenbeleuchtungen übertreffen viele vergleichbare teurere Leuchtleisten und haben einen Intensitätsausgang von 73.000 Lux bei einem Arbeitsabstand von 100 mm. Die Balkenbeleuchtungen sind in den üblichsten Wellenlängen für die industrielle Bildverarbeitung verfügbar. Advanced Illumination MicroBrite Linienlichter mit hoher Intensität sind ideal für Anwendungen, die eine intensive Beleuchtung für die Inspektion großer Flächen benötigen. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie für Ihre Anwendung eine MicroBrite Balkenbeleuchtung in einer kundenspezifischen Länge benötigen.

Bitte beachten Sie: Es wird das 24-V-Netzteil [#66-855](#) benötigt. Es wird die manuelle Intensitätssteuerung [#89-555](#) empfohlen, sie wird separat verkauft.

Dateien für 3D-druckbare Halterungen



Ringlicht-Konfiguration

DOWNLOAD

Diese 3D-gedruckten Halterungen wurden für die [Halterungssysteme mit Gelenkarm](#) entwickelt. Sie dienen der einfachen Positionierung von Leuchten in Hell- und Dunkelfeld-Konfigurationen. Das Design ist für die Montage der Beleuchtung auf 1/4-20"-Montageplatten oder in 80/20-Extrusionssystemen ausgelegt, kann aber je nach den Bedürfnissen des Nutzers angepasst werden. Es sind Halterungen für Ring-, Balken-, Linien- und Inline-Punktstrahler erhältlich.



Anwendungshinweis

Beleuchtungshalterungen für Bildverarbeitungsanwendungen
[Lesen](#) 



Video

Assemblierung von 3D-gedruckten Halterungen für gängige Beleuchtungsgeometrien
[Anschauen](#) 