

Ringlicht mit hoher Intensität, 150 mm, weiß

Mehr Produkte von [CCS](#)



Produkt **#21-806** **2 In Stock**

-

1

+

€1.485⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€1.485,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
HPR2-150SW	Modellnummer:
LED Illuminator	Beleuchtungsart:
Requires #20-175, #20-171	Hinweis:
CCS	Hersteller:

Ring Light	Gehäusegeometrie:
Constant	Betriebsmodus:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
OD: 166, ID: 116, Height 26.4	Größe (mm):
250	Gewicht (g):
Optische Eigenschaften	
White	Farbe:
Elektronische Spezifikationen	
27	Energieverbrauch (W):
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
24	Eingangsspannung (V):
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately: USA: #73-491 Europe: #73-491 Japan: #89-513 Korea: #33-773 China: #73-491	
Umwelt & Haltbarkeit	
6000	Farbtemperatur (K):
Konformität mit Standards	
Ausgenommen / Ausnahmeregelung	RoHS 2015:
Contains SVHC(s)	Reach 224:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Gleichförmige, diffuse Lichtquelle mit hoher Intensität
 - Einstellbare Ausgangskanäle in rot, grün, blau und weiß
 - Beleuchtung für Texterkennungs- (OCR) und Farbprüfungsanwendungen
- Die CCS Ringlichter mit hoher Intensität besitzen eine gekrümmte, diffuse Platte, die eine gleichförmige, diffuse Beleuchtung mit hoher Intensität erzeugt. Die Beleuchtung kann für verschiedenste Arbeitsabstände verwendet werden, da es durch das einzigartige Design mit zunehmendem oder abnehmendem Abstand zum Objekt nur zu geringfügigen Änderungen der Gleichförmigkeit kommt. Die Modelle mit wählbarer Farbe bieten einzeln einstellbare Kanäle mit roten, grünen und blauen LEDs, außerdem sind einfarbige Modelle in rot, blau und weiß verfügbar. CCS Ringlichter mit hoher Intensität sind ideal für eine Vielzahl von Detektionsanwendungen wie Texterkennung oder Farbprüfung.

[Dateien für 3D-druckbare Halterungen](#)


Lineup of full color (RGB) types **NEW!**

Applications: Examining the exterior by color for multi-colored workpieces, examining the exterior of food products, etc.

● Imaging with the HPR2-200FC (full color)



Workpiece: Smartphone case



Imaging with red illumination



Imaging with blue illumination



Imaging with green illumination



Imaging with white (all colors lit up) illumination