

150W EKE, Ersatzlampe

Mehr Produkte von [Dolan-Jenner](#)



115V, DC950H Illuminator, #62-002



Produkt **#39-606** 10 In Stock

-

1

+

€30⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€30,00 stückpreis
Stk. 10-24	€25,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

i Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
200	Lebensdauer Lampe (Stunden):
Accessory	Beleuchtungsart:

Umwelt & Haltbarkeit	
3200.00	Farbtemperatur (K):
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Lichtausgangssteuerung ±0,5% oder besser
- Geringe Ausgangsrestwelligkeit (<0,4%)
- Intensitätskontrolle von 0-5 V analog
- 200 bis 10.000 Stunden Lampenlebensdauer

Das DC-950H ist eine kostengünstige 150 W Quarzhalogenlichtquelle, die speziell für Beleuchtungen in der Bildverarbeitung entwickelt wurde. Diese Lichtquelle hat eine kompakte Stellfläche und ist somit eine hervorragende Ergänzung für jedes Labor oder jeden Arbeitsbereich. Zusätzlich zur Intensitätssteuerung von 0 - 100% und einem Wärmeschutzglas bietet das Grundmodell weniger als 0,4% Abweichung von der Ausgangsleistung (wenig verglichen mit den typischen 2% nicht regulierter oder AC-regulierter Beleuchtungsgeräte). Ein eingebautes Steuerelement ermöglicht die präzise Regulierung der Ausgangsleistung über den analogen DC-Eingang mit 0-5 V oder eine digitale Schnittstelle mit 8 Bit. Dolan-Jenner SX [Adapter](#) für Lichtleiter sind separat erhältlich und für die Verwendung mit einem Lichtleiter erforderlich.

Technische Informationen

