

Zirkularer Polarisationsfilter aus Glas, linkshändig (CP42HE), unbeschichtet, 15 mm Durchmesser



Produkt **#19-927** 20+ In Stock

-

1

+

€47<sup>75</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1-9      | €47,75 stückpreis               |
| Stk. 10-25    | €42,20 stückpreis               |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

| Produktdetails                              |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Left-Handed Circular Polarizer              | Typ:              |
| Physikalische und mechanische Eigenschaften |                   |
| 15.00                                       | Durchmesser (mm): |
|                                             | Dicke (mm):       |

|                                     |                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 2.00 ±0.10                          |                                                            |
| ±0.20                               | Toleranz Größe (mm):                                       |
| Laminated Glass Polarizing Film     | Aufbau:                                                    |
| Optische Eigenschaften              |                                                            |
| Uncoated                            | Beschichtung:                                              |
| <a href="#">Polymer Film CP42HE</a> | Substrat: <input type="checkbox"/> Laminated Between Glass |
| 42 ±2                               | Transmission (%):                                          |
| 400 - 700                           | Wellenlängenbereich (nm):                                  |
| >99.90                              | Polarisationseffizienz (%):                                |


|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Umwelt & Haltbarkeit |                          |
| -40 to +80           | Betriebstemperatur (°C): |

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Konformität mit Standards |                         |
| <a href="#">Konform</a>   | RoHS 2015:              |
| <a href="#">Anzeigen</a>  | Konformitätszertifikat: |
| <a href="#">Konform</a>   | Reach 235:              |

## Produktdetails

- Unbeschichtet oder mit AR-Beschichtung für den sichtbaren Bereich
  - Linkshändige zirkulare Polarisaton
  - Erhöhte Haltbarkeit in Bildverarbeitungsanwendungen
- Die zirkularen Polarisationsfilter aus Glas (CP42HE) reduzieren Oberflächenreflexionen und Glanz und sind ideal für eine Vielzahl von Bildverarbeitungsanwendungen geeignet. Sie bestehen aus einer linearen Polarisatorfolie und einem Viertelwellenverzögerer, die zwischen zwei Glasfenstern laminiert sind. Die Substrate der Fenster bieten sehr gute Festigkeit und Haltbarkeit in Industrieanwendungen. Die Filter mit AR-Beschichtung besitzen eine höhere Transmission von sichtbarem Licht zwischen 425 und 700 nm. Die zirkularen Polarisationsfilter aus Glas (CP42HE) haben eine linkshändige Polarisationsrichtung. Einige Anwendungsbeispiele sind die industrielle Bildverarbeitung, die digitale Bildverarbeitung und die Fotografie.

## Technische Informationen



## Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungscomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
  - Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
  - Enge Toleranzen und komplexe Formen
  - Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie
- Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.