

Opales Diffusionsglas, 15 mm Durchmesser



Produkt **#46-645** **20+ In Stock**

-

1

+

€119^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-24	€119,00 stückpreis
Stk. 25+	€95,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Opal Diffuser	Typ:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
15.00 ±0.25	Durchmesser (mm):
Ground	Kanten:

2.50 ±0.2	Dicke (mm):
Optische Eigenschaften	
Opal	Beschichtung:
Beschichtungsspezifikation: Milky White 'Opal', 0.45 +0.35/-0.2mm in Thickness	
Opal Glass	Substrat: ☐

Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 247:



Produktdetails

- Milchig-weiße, "opale" Beschichtung
- Gleichmäßige Diffusion erzeugt nahezu idealen Lambert-Strahler
- Stärkere Diffusion als bei [standardmäßigem Mattglas](#)

Opales Diffusionsglas ähnelt [Mattglas](#), allerdings ist eine der Oberflächen mit einer milchig-weißen, „opalen“ Beschichtung versehen, um gleichmäßig diffuses Licht zu erzeugen. Das Glas kann eingesetzt werden, um eine nahezu Lambert-Verteilung zu erzeugen. Der hohe Diffusionsgrad in Opalglas sorgt für einen hohen Verlust durch Streuung. Opales Diffusionsglas bietet eine höhere Diffusion als standardmäßiges [Mattglas](#). Bedingt durch den Fertigungsprozess der opalen Beschichtung kann die Transmission bei verschiedenen Chargen variieren.

Bitte beachten Sie: Das Opalglas-Rohmaterial wurde vom Hersteller eingestellt, daher sind diese Produkte nur noch in begrenzter Menge verfügbar. Bitte ziehen Sie [weißes Diffusionsglas](#) als Alternative in Betracht und [kontaktieren Sie uns](#) für weitere Informationen.

Technische Informationen



Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.

Kompatible Halterungen