

Kompakte motorisierte Linearbühne, 70 mm, 15 mm Verstellweg, englisch



70mm., 15mm Travel, Compact Motorized Linear Stage (Front)



Produkt **#23-924** 6 In Stock

-

1

+

€765^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€765,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Produktdetails	
English	Typ:
Two integrated, adjustable limit switches Controller Required: #23-931	Hinweis:

Stepper Motor	Motor:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
Linear (X)	Art der Bewegung:
Ball Bearing	Führungssystem:
70 x 107	Bühnengröße (mm):
15	Verstellweg (mm):
5	Genauigkeit (µm):
50	Spiel (µm):
Aluminum, 3D Printed Plastic	Aufbau:
33	Höhe (mm):
1	Belastbarkeit (kg):
22	Parallelität (µm):
3	Wiederholbarkeit (µm):
40	Geschwindigkeit (mm/Sek.):
0.615	Gewicht (kg):
1.25	Min. Bewegung (µm):
Optische Eigenschaften	
5	Auflösung (µm):
Elektronische Spezifikationen	
600	Maximaler Betriebsstrom (mA):
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
Lead Screw	Verstellung:
USB-C	Schnittstelle:
USB-C	Computerschnittstelle:
Gewinde & Montage	
(9) 1/4-20, (4) 6-32, (8) 2-56	Gewinde:
Umwelt & Haltbarkeit	
10-40	Betriebstemperatur (°C):
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Konform	Reach 224:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Kleine Standfläche und günstiger Preis
- Leichtes Gehäuse mit stabiler Bühnenfläche
- Kompatibel mit [TECHSPEC Bühnen](#)
- Verwenden Sie Stromversorgung [#21-075](#) und Controller [#23-931](#)

Die kompakten und motorisierten Linearbühnen sind eine kostengünstige Lösung für die motorisierte lineare Verstellung in einem optischen System. Die Bühnen haben eine Bühnenoberseite aus eloxiertem Aluminium für die Befestigung von Komponenten und ein über selektives Lasersintern (SLS) mit 3D-Druck hergestelltes Kunststoffgehäuse, das ein geringes Gewicht, aber trotzdem hohe Haltbarkeit bietet. Die kompakte Standfläche sorgt für hohe Platzeffizienz und ermöglicht auch die Motorisierung von Systemen mit sehr eingeschränktem Platzangebot. Die kompakten motorisierten Linearbühnen haben das gleiche Lochmuster wie unsere [TECHSPEC Bühnen](#), sodass sie ideal in Laboraufbauten bei der Realisierung von motorisierten Systemen eingesetzt werden können. Es wird ein Controller ([#23-931](#)) benötigt, der einfach über das mitgelieferte Kabel (USB-C auf USB-A, 1 m) verbunden werden kann.

