

Objektiv mit Festbrennweite, 16 mm Brennweite, 1" Sensorformat



16mm Focal Length Lens, 1" Sensor Format, #63-245

Produkt **#63-245** **5 In Stock**

[Vergleichsprodukte](#)

1 €887⁰⁰

[+ WARENKORB](#)

Mengenrabatte

Stk. 1+	€887,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Product Family:
1" Format Fixed Focal Length Lenses

Typ:
Fixed Focal Length Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:
Variable

52.90	Länge (mm):
42.0	Max. Durchmesser (mm):
42	Außendurchmesser (mm):
140	Gewicht (g):

Optische Eigenschaften

44.3°	Horizontales Bildfeld, 1" Sensor:
16.00	Max. Bildkreis (mm):
<1.0	TV Distortion (%):
16.00	Brennweite BW (mm):
300 - ∞	Arbeitsabstand (mm):
f/1.4 - f/16	Blende (f/#):
< -1.0%	Maximale Verzeichnung (%):
VIS	Wellenlängenbereich:

Sensor

1"	Max. Sensorgröße:
5.00	Pixel Size (µm):

Gewinde & Montage

M35.5 x 0.50	Filtergewinde:
C-Mount	Mount:

Konformität mit Standards

Ausgenommen / Ausnahmeregelung	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Contains SVHC(s)	REACH 241:

Produktdetails

- C-Mount-Objektive für bis zu 1" Sensoren
- Lichtstarke Objektive bieten hohen Durchsatz
- 4,7 mm bis 75 mm Brennweite

Unsere Objektive für 1" Sensoren sind sehr hochwertig. Aufgrund der hohen Lichtstärke (Blende 1,4) und der hohen Auflösung über den gesamten Sensor ermöglichen sie sehr gute Aufnahmen auch bei nicht optimaler Beleuchtung. Mit neun verfügbaren Brennweiten von 4,7 mm bis 75 mm deckt diese Objektivfamilie viele Anwendungen auf dem heutigen Markt ab. Die Objektive wurden so entwickelt, dass sie eine geringe Verzeichnung aufweisen und ein perfektes Bild sowohl für den menschlichen Betrachter als auch für automatisierte Systeme erzeugen. Unsere Objektive für 1" Sensoren verfügen über ein standardmäßiges C-Mount-Gewinde und können so einfach an die meisten von uns angebotenen [Industriekameras](#) angeschlossen werden. Alle Objektive verfügen vorne über ein Filtergewinde an das [Filter](#) Ihrer Wahl angeschraubt werden können.