


EU-Stromkabel für SCHOTT VisiLED Ringlichter, 1,8 m Länge

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Ringlicht, Controller und Stromversorgung werden benötigt und separat verkauft.



Produkt **#18-492** **1 In Stock**

-

1

+

€22²⁵

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€22,25 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
400.051	Modellnummer:
Power Supply	Beleuchtungsart:
SCHOTT	Hersteller:

Elektronische Spezifikationen

	Energieverbrauch (W):
40	
	Leistungsaufnahme (V):
40	

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

	Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:	
USA: #16-791	
Europe: #16-791	
Japan: #16-791	
Korea: #16-791	
China: #16-791	

Konformität mit Standards

	Konformitätszertifikat:
Anzeigen	


Produktdetails

- Umschaltbar zwischen Hellfeld und UV-Beleuchtung
- Maximale UV-Beleuchtungsstärke bis 160 W/m²
- Aktiv kontrollierte LED-Temperatur
- Fünf Segment-Modi (voll, halb, viertel, zwei Segmente, vier Segmente)

Die SCHOTT VisiLED UV-Ringlichter für Stereomikroskope bieten Hellfeldbeleuchtung sowohl für sichtbares Licht als auch für UV. Das homogene, weiße Licht lässt Proben in ihren natürlichen Farben erscheinen, während die UV-Beleuchtung vorher unsichtbare Teile der Proben durch Fluoreszenz sichtbar macht. Der SCHOTT MC 1100 Controller ermöglicht ein einfaches Umschalten zwischen den zwei Beleuchtungsvarianten und steuert die Lichtintensität und -richtung. VisiLED Ringlichter bieten extrem homogene und schattenfreie Beleuchtung in einem robusten Metallgehäuse mit einer Wärmesenke, die eine maximale Helligkeit und lange Lebensdauer garantiert. In Kombination mit Zubehör wie Diffusoren, Polarisator-Sets und Adapter-Ringen sind verschiedene Beleuchtungsmodi möglich. SCHOTT VisiLED UV-Ringlichter werden in einer Vielzahl von Anwendungen wie der Forensik, den Life-Sciences, bei industriellen Beschichtungen und der Defektanalyse eingesetzt.

Bitte beachten Sie: Stromversorgung, Stromkabel und Controller werden benötigt und separat verkauft. Kompatibel nur mit SCHOTT MC 1100 Controller. Ein UV-Schutzfilter ist inklusive.

Technische Informationen



SCHOTT VisiLED UV Ringlights feature 5 different segment modes to achieve optimal illumination for your application.

