

Kompaktes, fokussierbares LDM-Laserdiodenmodul, 1 mW, 520 nm



Produkt **#72-820** **2 In Stock**

-

1

+

€177^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€177,00 stückpreis
Stk. 10+	€168,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Produktdetails

Index Guided Diode, CW

Typ:

Konstante Ausfallrate MTTF @ 25° (Stunden):
≥88,000

Fully shielded, reverse polarity protected

Regelung:

Includes: Users Manual, Warning Label, and Focus Key

Hinweis:

Diode	Lasertyp:
IIIb	CDRH-Laserklasse:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
22.00	Gewicht (g):
<25	Punktgenauigkeit (mrad):
215	Länge der Anschlussleitung (mm):
49.00	Länge (mm):
Optische Eigenschaften	
850.00	Wellenlänge (nm):
±10nm	Wellenlängentoleranz (nm):
0.25	Wellenlängenstabilität (nm/°C):
<50	Strahlgröße bei Nahfokus (µm):
5 at Aperture	Strahldurchmesser (mm):
<0.5	Strahldivergenz (mrad):
IR	Farbe:
150mm -∞	Fokusbereich:
Elektronische Spezifikationen	
<40	Betriebsstrom (mA):
1 (Maximum)	Ausgangsleistung (mW):
±5	Toleranz Ausgangsleistung (%):
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
	Stromversorgung:
	Power Supply Required and Sold Separately. USA: #59-099 Europe: Not Available Japan: #59-099 Korea: Not Available China: #59-099
3.5 - 5 VDC	Spannungsversorgung:
red (+), black (-)	Elektrische Kabel/Verbindung:
Free Space	Auskopplung:
Umwelt & Haltbarkeit	
-10 to +55	Betriebstemperatur (°C):
-10 to +85	Lagerungstemperatur (°C):
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 240:

Produktdetails

- Varianten für runde und elliptische Strahlen
- Blanke Kabelenden zur Systemintegration
- Fokussierbar von 20 mm bis unendlich

Kompakte, fokussierbare LDM-Laserdiodenmodule sind eigenständig und kompakt bieten eine Vielzahl an Funktionen. Sie sind bei vielen Anwendungen ein idealer Ersatz für Helium-Neon-Laser und zeichnen sich durch eine ausgezeichnete Haltbarkeit, kleine Baugröße und verschiedene Wellenlängen und Leistungen aus. Eine elliptische Strahlform kann vom Benutzer über eine Fokussierlinse aus Glas eingestellt werden. Runde Strahlformen werden über eine langbrennweitige Plastiklinse erzeugt und eignen sich für Anwendungen mit großen Entfernungen oder Justieraufbauten. Typische Anwendungen der kompakten, fokussierbaren LDM-Laserdiodenmodule: Pilotstrahl zur Justierung, Barcode-Lesegeräte, Messungen, räumliches Scannen, Robotersteuerung, Zielbestimmung, Positionierung und Analyse. Allen Diodenmodulen liegt eine Fokussiereinheit bei. Liniengeneratoren sind für alle aufgeführten Diodenlasermodule erhältlich. Für den Betrieb ist ein [Netzteil](#) erforderlich, das separat erhältlich ist.

Bitte beachten Sie: Das Laserdiodengehäuse ist elektrisch isoliert von der Versorgungsspannung.

Technische Informationen

