



[Alle 36 Produkte der Produktfamilie](#)

Metal Velvet, Folie, Rolle 50 m x 200 mm, selbstklebend

Mehr Produkte von [Acktar](#)



Acktar Light Absorbent Foil and Film Rolls



Produkt **#17-453** [KONTAKT](#)

-

1

+

€7.270⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€7.270,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
MRR-20x5000-1	Modellnummer:
Standard Adhesive	Typ:
20 x 5000	Abmessung (cm):

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
200 x 50000	Größe (mm):
115	Dicke Folie (µm):
60	Dicke Klebeschicht (µm):
Optische Eigenschaften	
Metal Velvet™	Beschichtung:
5 - 8	Beschichtungsdicke (µm):
0.3 - 14	Wellenlängenbereich (µm):
Umwelt & Haltbarkeit	
-40 to +121	Betriebstemperatur (°C):
Light, do not touch	Abriebfestigkeit:
ML-C-48497A	Beständigkeit gegen Luftfeuchtigkeit:
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 247:

Produktdetails

- 25 m lange Rollen für Anwendungen mit großen Flächen
- MaxiBlack™-, Metal Velvet™- oder Spectral Black™-Beschichtung
- Verfügbar in den Versionen „selbstklebend“, „geringe Ausgasung“ und „nicht selbstklebend“
- [Aufkleber](#) und [Folien in kleineren Größen](#) sind ebenfalls verfügbar

Die Acktar lichtabsorbierenden Folien und Filme werden in 25 m langen Rollen verkauft und sind mit den lichtabsorbierenden Beschichtungen MaxiBlack™, Metal Velvet™ oder Spectral Black™ verfügbar. Die Acktar Beschichtungen werden in optischen Anwendungen eingesetzt, um Streulicht zu reduzieren, das Signal-Rausch-Verhältnis zu verbessern und unerwünschte Reflexionen zu verhindern. Die komplett anorganischen Beschichtungen haben eine große Bandbreite vom UV bis zum IR, können in einem großen Temperaturbereich eingesetzt werden, haben eine hohe Vibrationsstabilität und geringe Ausgasung. Die gerollten Acktar lichtabsorbierenden Folien und Filme sind ideal für Anwendungen, bei denen große Flächen geschwärzt werden müssen, z. B. im Bereich Luftfahrt und Automobilindustrie.

Bitte beachten Sie: Kontaktieren Sie uns, wenn Sie noch längere Rollen benötigen.

Die gerollten Acktar lichtabsorbierenden Folien und Filme werden mit den Beschichtungen Metal Velvet (diffuse Beschichtung auf Aluminium), Spectral Black (matt glänzende Beschichtung auf Aluminium) oder MaxiBlack (diffuse Beschichtung auf Polyimid) angeboten. Metal Velvet besitzt die beste Lichtabsorption, Spectral Black ist jedoch haltbarer. MaxiBlack ist nicht nur langlebig und flexibel, sondern auch nicht leitfähig und kann in Anwendungen eingesetzt werden, die lichtabsorbierende Materialien ohne elektrische Leitfähigkeit erfordern.

Technische Informationen

