

Diffus reflektierende Folie, Bogen à 200 x 260 mm, ohne Kleber



Produkt **#75-449** NEU **1 In Stock**

-

1

+

€257^{,25}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€257,25 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails	
DM-20X26-0	Modellnummer:
No Adhesive	Typ:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	

200 x 260	Größe (mm):
100	Dicke Folie (µm):
60	Dicke Klebeschicht (µm):
Optische Eigenschaften	
ACKTAR DIFFUSIVE MIRROR	Beschichtung:
Stainless Steel	Substrat: ☐
<5	Beschichtungsdicke (µm):
0.4 - 19	Wellenlängenbereich (µm):
Umwelt & Haltbarkeit	
-196 to +350	Betriebstemperatur (°C):
Moderate	Abriebfestigkeit:
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

PRODUKTDDETAILS

- Hohe lambertsche Reflexion
- 90% durchschnittliche hemisphärische Reflexion zwischen 0,4 und 17 µm
- Verfügbar in den Versionen „Standard“, „geringe Ausgasung“ und „nicht selbstklebend“

Acktar diffus reflektierende Folien haben eine durchschnittliche hemisphärische Reflexion von mehr als 90% im Wellenlängenbereich von 0,4 bis 17 µm. Diese Folien sind in Bögen mit den Größen 20 x 26 cm oder 20 x 500 cm in den Versionen „Standard“, „geringe Ausgasung“ und „nicht selbstklebend“ verfügbar. Die Folien sind so konzipiert, dass sie flexibel und leicht sind und ihre Leistung in einem breiten Temperatur- und Feuchtigkeitsbereich konstant bleibt. Acktar diffus reflektierende Folien zeichnen sich durch eine nahezu ideale lambertschen Reflexion über einen breiten Spektralbereich aus, mit einer flachen Reaktion im VIS-, NIR- und IR-Spektrum. Diese Folien sind zu 100% anorganisch und frei von PFAS-Stoffen, was sie ideal für Labor-, Reinraum-, Vakuum- und Raumfahrtanwendungen macht.

Bitte beachten Sie: Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen über andere Formen wie Rollen, Bänder oder ausgestanzte Aufkleber.

KUNDENSPEZIFISCHE PRODUKTE

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.