

Diffus reflektierende Folie, Bogen à 200 x 5000 mm, selbstklebend



Produkt **#75-456** NEU KONTAKT

-

1

+

€4.255^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€4.255,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

DM-26X500-1

Modellnummer:

Standard Adhesive

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

200 x 5000

Größe (mm):

100

Dicke Folie (µm):

60	Dicke Klebeschicht (µm):
Optische Eigenschaften	
ACKTAR DIFFUSIVE MIRROR	Beschichtung:
Stainless Steel	Substrat: 
<5	Beschichtungsdicke (µm):
0.4 - 19	Wellenlängenbereich (µm):
Umwelt & Haltbarkeit	
-196 to +350	Betriebstemperatur (°C):
Moderate	Abriebfestigkeit:
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Gewünschte Spezifikationen nicht dabei?

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.

Produktdetails

- Hohe lambertsche Reflexion
- 90% durchschnittliche hemisphärische Reflexion zwischen 0,4 und 17 µm
- Verfügbar in den Versionen „Standard“, „geringe Ausgasung“ und „nicht selbstklebend“

Acktar diffus reflektierende Folien haben eine durchschnittliche hemisphärische Reflexion von mehr als 90% im Wellenlängenbereich von 0,4 bis 17 µm. Diese Folien sind in Bögen mit den Größen 20 x26 cm oder 20 x500 cm in den Versionen „Standard“, „geringe Ausgasung“ und „nicht selbstklebend“ verfügbar. Die Folien sind so konzipiert, dass sie flexibel und leicht sind und ihre Leistung in einem breiten Temperatur- und Feuchtigkeitsbereich konstant bleibt. Acktar diffus reflektierende Folien zeichnen sich durch eine nahezu ideale lambertschen Reflexion über einen breiten Spektralbereich aus, mit einer flachen Reaktion im VIS-, NIR- und IR-Spektrum. Diese Folien sind zu 100% anorganisch und frei von PFAS-Stoffen, was sie ideal für Labor-, Reinraum-, Vakuum- und Raumfahrtanwendungen macht.

Bitte beachten Sie: Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen über andere Formen wie Rollen, Bänder oder ausgestanzte Aufkleber.