

**TECHSPEC®**

**Dualband-Laserlinienspiegel aus ZERODUR, 20,0 mm Durchm. x 3 mm Dicke, 532/1064 nm**



Produkt #29-058 **8 In Stock**

- 1 + €193<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

Mengenrabatte

Stk. 1-5	€193,00 stückpreis
Stk. 6-25	€170,00 stückpreis
Stk. 26-49	€152,00 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

**Produktdetails**

Flat Mirror **Typ:**

**Physikalische und mechanische Eigenschaften**

3.00 ±0.20 **Dicke (mm):**

20.00 +0.00/-0.20	<b>Durchmesser (mm):</b>
90	<b>Freie Apertur (%):</b>
30	<b>Parallelität (Bogensekunden):</b>
Commercial Polish	<b>Rückseite:</b>
Protective as needed	<b>Fase:</b>
Ground	<b>Kanten:</b>

## Optische Eigenschaften

ZERODUR®	<b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/>
20-10	<b>Oberflächenqualität:</b>
Laser Mirror (532, 1064nm)	<b>Beschichtung:</b>
532, 1064	<b>Designwellenlänge DWL (nm):</b>
Rabs >99.5% @ 532 & 1064nm	<b>Beschichtungsspezifikation:</b>
Dielectric	<b>Art der Beschichtung:</b>
15 J/cm <sup>2</sup> @ 20ns @ 532nm 20 J/cm <sup>2</sup> @ 20ns @ 1064nm	<b>Zerstörschwelle, laut Design:</b> <input type="checkbox"/>

## Konformität mit Standards

<a href="#">Anzeigen</a>	<b>Konformitätszertifikat:</b>
--------------------------	--------------------------------

## Produktdetails

- >99,5% Reflexion bei der Designwellenlänge
- Geringer Wärmeausdehnungskoeffizient
- Wellenlängenbänder 532/1064 nm oder 635/670/1064 nm

Die TECHSPEC® Dualband-Laserlinienspiegel aus ZERODUR® haben hochreflektierende Beschichtungen mit zwei oder drei Wellenlängenbändern auf einem haltbaren Substrat aus ZERODUR. Die Substrate aus ZERODUR weisen einen thermischen Ausdehnungskoeffizienten (CTE) von nur  $\pm 0,10 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$  auf, was um eine Größenordnung kleiner ist als bei den meisten anderen Glastypeen. Der geringe CTE sorgt dafür, dass die Spiegel auch in Umgebungen mit wechselnden Temperaturen oder unter Einfluss von Beleuchtungsquellen mit variabler Intensität eine gleichmäßig reflektierte Wellenfront aufweisen. Die TECHSPEC Dualband-Laserlinienspiegel aus ZERODUR sind mit hochreflektierenden Beschichtungen für 532/1064 nm und 635/670/1064 nm und in verschiedenen Durchmessern verfügbar und somit passend für Nd:YAG-Laser und rote oder grüne Ausrichtungsstrahlen. Sie sind ideal für Strahlenkungen sowohl im Labor als auch in OEM-Lasersystemen geeignet.