

VIS/NIR-Faser, 200 µm, 0,22 NA, 10 m Länge



Produkt **#57-086** AUSVERKAUF **2 In Stock**

-

1

+

€42⁰⁰ €84,00

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€84,00 €42,00 stückpreis
Stk. 5+	€74,00 €37,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Fiber ends are not polished.

Hinweis:

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
220 ±4	Manteldurchmesser (µm):
44/22 (Continuous/Momentary)	Min. Biegehalbmesser (mm):
10.00	Länge (m):
239 ±5	Außendurchmesser (µm):
200 ±4	Kerndurchmesser (µm):
Optische Eigenschaften	
25.4	Akzeptanzwinkel (°):
VIS/NIR	Beschichtung:
Fused Silica	Substrat: ☐
0.22	Numerische Apertur NA:
1.457	Brechungsindex Kern (n _k):
1.440	Brechungsindex Mantel (n _m):
300 - 2400	Wellenlängenbereich (nm):
±0.02	Toleranz Numerische Apertur (NA):
Materialeigenschaften	
Polyimide	Material Hülle:
Umwelt & Haltbarkeit	
-190 to +390	Betriebstemperatur (°C):
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Konform	Reach 209:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

PRODUKTDDETAILS

Optische Fasern für UV/VIS

- Hoher OH-Anteil
- Kern aus Quarzglas
- Gestufter Index
- Multimodenfaser

Optische Fasern für VIS/NIR

- Niedriger OH-Anteil
- Ideal für Verwendung mit NIR Laserdioden
- Kern aus Quarzglas
- Multimodenfaser

Diese optischen Fasern sind ideal für Wellenlängen des UV/MS- oder MS/NIR-Bereichs geeignet, die von unseren Plastikfasern nicht abgedeckt werden. Die Fasern haben einen Quarzglaskern und -mantel und eine Polymerschutzhülle. Die Fasern mit einem Kerndurchmesser von 50 µm - 600 µm haben einen großen Temperatureinsatzbereich und eine stabile Polymerschutzhülle, während die Fasern mit 1 mm Durchmesser durch eine Nylonhülle noch besser geschützt sind.

Die Faserenden sind nicht poliert.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

