

Motorisierte XY-Mikroskopbühne, integrierter Controller, Verstellweg 205 x 205 mm

Mehr Produkte von [Zaber™](#)



XY Microscope Translation Stage



Produkt #22-629 **1 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €9.250⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte

Stk. 1+	€9.250,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Metric **Typ:**

Zaber Technologies Inc. **Hersteller:**

Stepper (2 Phase) **Motor:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Linear (X-Y)	Art der Bewegung:
Crossed Roller Bearing	Führungssystem:
349.0 x 400.9	Bühnengröße (mm):
205 in X 205 in Y	Verstellweg (mm):
50 (Unidirectional)	Genauigkeit (µm):
<10	Spiel (µm):
38.8	Höhe (mm):
9.68, Centered Load	Belastbarkeit (kg):
<2	Wiederholbarkeit (µm):
0.000095 to 85	Geschwindigkeit (mm/Sek.):
95	Schubkraft (N):
6.9	Gewicht (kg):

Optische Eigenschaften

0.15625	Auflösung (µm):
---------	------------------------

Elektronische Spezifikationen

2600	Maximaler Betriebsstrom (mA):
------	--------------------------------------

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Precision Lead Screw	Verstellung:
Power Supply Required and Sold Separately. USA: #15-294 Europe: #15-294 Japan: #23-662 Korea: #33-773 China: #15-294	Stromversorgung:
RS-232, USB 2.0	Computerschnittstelle:

Umwelt & Haltbarkeit

0 to 50	Betriebstemperatur (°C):
---------	---------------------------------

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 247:

Produktdetails

- Verstellweg 100 mm x 120 mm oder 205 mm x 205 mm
- 100 N Belastbarkeit in der Mitte, 12 µm Genauigkeit gesamter Verstellweg, 2 µm Wiederholbarkeit, Geschwindigkeit bis zu 85 mm/s
- Kompatibel mit [µManager](#) Open-Source-Mikroskopiesoftware
- Verfügbar mit im Motor integriertem Encoder mit 200 Counts per Revolution (CPR)

Die motorisierten XY-Mikroskopbühnen von Zaber™ eignen sich ideal als Ersatz für manuelle Verstellbühnen in Mikroskopsystemen mit aufrechter bzw. invertierter Anordnung sowie für den eigenständigen Betrieb als Scannerbühne. Die Mikroskopbühnen besitzen Kreuzkugellager aus gehärtetem Edelstahl, die besonders leichtgängig und beständig sind. Für alle Verstellwege sind Versionen mit im Schrittmotor integriertem Encoder verfügbar mit 200 Counts per Revolution (CPR). Die motorgesteuerten XY-Mikroskopbühnen zeichnen sich durch kompakte Abmessungen, hohe Präzision, Wiederholgenauigkeit sowie eine hohe Verstellgeschwindigkeit mit einem Stellweg von 100 mm x 120 mm oder 205 mm x 205 mm aus. Der mitgelieferte und verstellbare Einsatz ermöglicht den schnellen Wechsel von Objektträgern bis 70 mm Durchmesser. Die Mikroskopbühnen sind kompatibel mit [µManager](#), einem Open-Source-Softwarepaket zur Ansteuerung automatischer Mikroskope und Bildverarbeitungssysteme.

Bitte beachten Sie: Ein 24-48 VDC universelles Netzteil, Datenkabel für die Verbindung von mehreren Bühnen und Kabel für die Computerschnittstelle (USB oder RS-232) werden separat verkauft. Für diese Bühnen können die gleichen Zubehörteile verwendet werden wie für die hochpräzisen motorisierten Bühnen von Zaber™.

Technische Informationen



;