


TECHSPEC® $\lambda/10$ -Breitbandspiegel, 400-750 nm, 20 mm Durchmesser



Produkt #87-370 **20+ In Stock**

⊖ 1 ⊕ €110.⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€110,00 stückpreis
Stk. 6-25	€88,00 stückpreis
Stk. 26-49	€82,50 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Flat Mirror Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):

20.00 +0.00/-0.20

3.00 ±0.20

Dicke (mm):

Commercial Polish

Rückseite:

90

Freie Apertur (%):

Ground, 0.5mm max bevel

Kanten:

<0.5

Parallelität (Bogenminuten):

Optische Eigenschaften

Dielectric

Art der Beschichtung:

Dielectric Mirror (400-750nm)

Beschichtung:

λ/10

Oberflächenebenheit (P-V):

400 - 750

Wellenlängenbereich (nm):

Fused Silica (Corning 7980)

Substrat:

0-45

Einfallswinkel (°):

Beschichtungsspezifikation:
R_{avg} >98% @ 400 - 750nm (0 - 45°)
R_{avg} >99% @ 400 - 750nm (0°)

Oberflächenqualität:

20-10

Zerstörschwelle, Referenz:
0.5 J/cm² @ 532nm, 20ns, 20Hz

Konformität mit Standards

Konform

RoHS 2015:

Anzeigen

Konformitätszertifikat:

Konform

Reach 253:

Gewünschte Spezifikationen nicht dabei?

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie


Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.

Produktdetails

- Bessere Reflexion und LIDT als bei Metallbeschichtungen
- Durchschnittliche Reflexion >99% über breite Bereiche im UV, VIS und NIR
- Für alle Polarisationsrichtungen von 0 - 45°

Die breitbandigen, dielektrisch beschichteten TECHSPEC® λ/10-Spiegel eignen sich ideal zur Strahlumlenkung oder für Anwendungen mit mehreren Laserquellen. Diese optischen Spiegel besitzen eine bessere Reflektivität als metallbeschichtete Standardspiegel und erhöhen so die Effizienz des Systems, durch Minimierung der Energieverluste. Das extrem haltbare Quarzglassubstrat besitzt einen niedrigen Wärmeausdehnungskoeffizienten und eine hohe Abriebfestigkeit. Die breitbandigen, dielektrisch beschichteten TECHSPEC® λ/10-Spiegel wurden für Anwendungen im sichtbaren Spektrum sowie im nahen Infrarotspektrum entwickelt.

Technische Informationen



Kompatible Halterungen
