

TECHSPEC®

Yb:YAG-Laserlinienspiegel, 20 mm Durchm., 515 nm, 45°



Yb:YAG ZERODUR Laser Line Mirrors

Produkt **#26-886** 14 In Stock

-

1

+

€217⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€217,00 stückpreis
Stk. 6-25	€190,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Laser Mirror

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

3.00 +/-0.2

Dicke (mm):

20.00 +0.00/-0.20

Durchmesser (mm):

90	Freie Apertur (%):
30	Parallelität (Bogensekunden):
Optische Eigenschaften	
ZERODUR®	Substrat: □
20-10	Oberflächenqualität:
45	Einfallswinkel (°):
Laser Mirror (515nm)	Beschichtung:
515	Designwellenlänge DWL (nm):
99.8	Reflexion bei Designwellenlänge DWL (%):
509 - 520	Wellenlängenbereich (nm):
λ/10	Oberflächenebenheit (P-V):
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} > 99.80% @ 515nm @ 45° AOI R _{avg} > 99.5% @ 509 - 520nm @ 45° AOI	
Dielectric	Art der Beschichtung:
15 J/cm² @ 515nm, 20ns, 20Hz	Zerstörschwelle, laut Design: □
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Substrate aus ZERODUR® haben nahezu keine thermische Ausdehnung
 - >99,8% Reflexion bei Yb:YAG-Harmonischen
 - Hohe Laserzerstörschwellen
- Die Yb:YAG-Laserlinienspiegel aus ZERODUR® kombinieren einen sehr geringen thermischen Ausdehnungskoeffizient mit einer hochreflektierenden TECHSPEC® Yb:YAG-Spiegelbeschichtung. Der thermische Ausdehnungskoeffizient der Spiegel von ±0,10 x 10⁻⁶/°C ist ideal für Anwendungen, bei denen die Optik schwankenden Temperaturen ausgesetzt ist. Die Yb:YAG-Beschichtung bietet eine hohe Laserzerstörschwelle, die sowohl für gepulste als auch für kontinuierliche Laser geeignet ist. Die Yb:YAG-Laserlinienspiegel aus ZERODUR® bestehen aus polierten Präzisionssubstraten mit einer Oberflächenebenheit von λ/10 und einer Oberflächenqualität von 20-10. Die Spiegel eignen sich hervorragend für Laseranwendungen wie Laserstrahlablation, -schweißen, -bohren, -schneiden und -sintern.