


TECHSPEC<sup>®</sup>

# Breitbandiger $\lambda/10$ -Oberflächenspiegel aus ZERODUR<sup>®</sup>, 20 mm Durchmesser, 750 - 1100 nm



Produkt **#24-037** **8 In Stock**

-

1

+

€162<sup>.00</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1-5      | €162,00 stückpreis              |
| Stk. 6-25     | €129,00 stückpreis              |
| Stk. 26-49    | €121,00 stückpreis              |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

| Produktdetails |      |
|----------------|------|
| Flat Mirror    | Typ: |

| Physikalische und mechanische Eigenschaften |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| 20.00 +0.00/-0.20                           | Durchmesser (mm):             |
| Commercial Polish                           | Rückseite:                    |
| Protective as needed                        | Fase:                         |
| 90                                          | Freie Apertur (%):            |
| Ground                                      | Kanten:                       |
| 30                                          | Parallelität (Bogensekunden): |
| 3.00 ±0.20                                  | Dicke (mm):                   |

| Optische Eigenschaften                                                                      |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| λ/10                                                                                        | Oberflächenebenheit (P-V):                             |
| ZERODUR®                                                                                    | Substrat: <input type="checkbox"/>                     |
| 20-10                                                                                       | Oberflächenqualität:                                   |
| R <sub>avg</sub> >98% @ 750 - 1100nm (0 - 45°)<br>R <sub>avg</sub> >99% @ 750 - 1100nm (0°) | Beschichtungsspezifikation:                            |
| Dielectric Mirror (750-1100nm)                                                              | Beschichtung:                                          |
| Dielectric                                                                                  | Art der Beschichtung:                                  |
| 0-45                                                                                        | Einfallswinkel (°):                                    |
| 750 - 1100                                                                                  | Wellenlängenbereich (nm):                              |
| 1 J/cm² @ 1064nm, 20ns, 20Hz                                                                | Zerstörschwelle, laut Design: <input type="checkbox"/> |




| Materialeigenschaften |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| 0.1                   | Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10 <sup>-6</sup> /°C): |

| Konformität mit Standards |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Anzeigen                  | Konformitätszertifikat: |

## Produktdetails

- Substrate aus ZERODUR® haben nahezu keine thermische Ausdehnung
  - Bessere Reflexion und LIDT als bei Metallbeschichtungen
  - Reflektierende Beschichtungen für UV, VIS und NIR für Einfallswinkel von 0-45°
  - [Spiegel aus ZERODUR® mit Metallbeschichtung](#) ebenfalls verfügbar
- Die breitbandigen, dielektrisch beschichteten λ/10-Spiegel aus ZERODUR® kombinieren eine hohe Reflexion über einen breiten Wellenlängenbereich mit einem extrem geringen thermischen Ausdehnungskoeffizient (CTE), sodass sie ideal für Laseranwendungen geeignet sind, bei denen hohe Temperaturschwankungen die optische Leistung beeinflussen können. Die Substrate aus ZERODUR® weisen einen thermischen Ausdehnungskoeffizienten von nur ±0,10 x 10<sup>-6</sup>/°C auf, was um eine Größenordnung kleiner ist als bei den meisten anderen Glasarten (zum Beispiel bei Quarzglas). Die Beschichtungen sind für einen Einfallswinkel zwischen 0-45° geeignet und bieten mit einer durchschnittlichen Reflexion von >99% eine höhere Reflexion als Spiegel mit Metallbeschichtung. Dies führt zu einem minimalen Energieverlust und einem hohen Systemdurchsatz. Die breitbandigen, dielektrisch beschichteten λ/10-Spiegel aus ZERODUR® sind ideal für die Strahlumlenkung vom UV bis zum NIR geeignet und können z. B. für die Fluoreszenzmikroskopie, die Durchflusszytometrie oder die Laserkommunikation eingesetzt werden.

## Technische Informationen



## Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.

## Kompatible Halterungen