

TECHSPEC[®] λ /4-Oberflächenspiegel, 20 mm D., Protected Silber



Produkt **#88-536** 20+ In Stock

-

1

+

€86^{.50}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€86,50 stückpreis
Stk. 6-25	€69,00 stückpreis
Stk. 26-49	€64,50 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Flat Mirror

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

20.00

Durchmesser (mm):

Commercial Polish

Rückseite:

	Toleranz Größe (mm):
+0.0/-0.25	
	Fase:
Protective as needed	

	Freie Apertur (%):
85	
	Kanten:
Fine Ground	

	Dicke (mm):
3.00 ±0.25	

Optische Eigenschaften

	Oberflächenebenheit (P-V):
λ/4	
	Substrat: ☐
BOROFLOAT®	

	Oberflächenqualität:
60-40	
	Beschichtungsspezifikation:
R _{avg} >98% @450 - 2000nm	
R _{avg} >98% @2000 - 10,000nm	

	Beschichtung:
Protected Silver (450-10000nm)	
	Art der Beschichtung:
Metal	

	Wellenlängenbereich (µm):
0.45 - 10	
	Wellenlängenbereich (nm):
450 - 10000	

	Zerstörschwelle, Referenz: ☐
0.5 J/cm ² @532nm & 1064nm, 10ns	

Konformität mit Standards

	RoHS 2015:
Konform	
	Konformitätszertifikat:
Anzeigen	

	Reach 247:
Konform	

Produktdetails

• Lieferbar in diversen Größen und Formen

• Präzise Spiegelbeschichtungen aus Metall

• **Kontaktieren Sie uns**, wenn Sie kundenspezifische Größen benötigen

TECHSPEC® *N*/4-Oberflächenspiegel besitzen eine hochreflektierende Beschichtung, die auf die vordere Fläche des Glassubstrats aufgebracht ist. Die beschichtete Oberfläche sollte so ausgerichtet sein, dass sie einfallendes Licht reflektiert. TECHSPEC® *N*/4-Oberflächenspiegel werden in runden, quadratischen und rechteckigen Abmessungen angeboten. Oberflächenspiegel sind ideal für Anwendungen, bei denen das Licht um 90° umgelenkt werden muss, da sie gut unter 45° montiert werden können. Die Oberflächenspiegel lassen sich leicht in eine Reihe von **optischen Halterungen** einbauen, um die Integration in Anwendungen zu erleichtern. Die Spiegel sind mit den Beschichtungen Enhanced Aluminium, Protected Aluminium, Protected Silber und Protected Gold erhältlich.

Bitte beachten Sie: Eine Reihe von Halterungen, die mit den verschiedenen TECHSPEC® Oberflächenspiegeln kompatibel sind, finden Sie auf den jeweiligen Produkt-Webseiten.

Beschichtungskurven

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere **kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten** oder senden Sie **hier** eine Anfrage.

Kompatible Halterungen