

## Rubin-Halbkugellinse, 2 mm Durchmesser



Produkt **#49-559** **13 In Stock**

- 1 + €32<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

### Mengenrabatte

Stk. 1-10	€32,00 stückpreis
Stk. 11-49	€25,50 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

**i** Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

### Downloadbereich

### Produktdetails

Half-Ball Lens **Typ:**

### Physikalische und mechanische Eigenschaften

2.00 **Durchmesser (mm):**

1.00 **Radius R (mm):**

Relative Dichte (g/cm<sup>3</sup>):

3.98

Dicke (mm):

1.00

Druckwiderstand (psi):

300,000

Toleranz Durchmesser (µm):

±2.54

## Optische Eigenschaften

Substrat:

Ruby Doped Sapphire (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)

Beschichtung:

Uncoated

Brechungsindex (n<sub>d</sub>):

1.77

Sphärizität (µm):

0.64

## Umwelt & Haltbarkeit

Schmelzpunkt (°C):

2053.00

## Konformität mit Standards

RoHS 2015:

[Konform](#)

Konformitätszertifikat:

[Anzeigen](#)

Reach 247:

[Konform](#)

## Gewünschte Spezifikationen nicht dabei?

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.

## Produktdetails

- Exzellent für raue Umgebungen
- Hohe chemische Stabilität
- [Saphir-/Rubin-Kugellinsen](#) ebenfalls erhältlich

Die Saphir- und Rubin-Halbkugellinsen sind beide aus Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> hergestellt. Rubin oder rubindotiertes Saphir erhält seine rote Farbe durch Spuren von Chromoxid (der Chromanteil liegt bei Rubin-Kugellinsen üblicherweise bei >0,5%). Die physikalischen und chemischen Eigenschaften sind fast gleich, die optischen Eigenschaften sind etwas unterschiedlich. Saphir besitzt hervorragende optische Transmissionseigenschaften. Rubin ist einfacher zu sehen und deshalb bei manchen Anwendungen einfacher zu handhaben.

## Technische Informationen

