

Gepresste asphärische Kondensorlinse, 24 mm Durchm. x 18 mm BW, MgF₂-Beschichtung



Molded Aspheric Condenser Lenses

Produkt **#15-681** **12 In Stock**

[Andere Beschichtungen](#)

⊖ 1 ⊕ €60⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte

Stk. 1-10	€60,00 stückpreis
Stk. 11-49	€53,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Condenser Lens

Typ:

Hinweis:

[Click here](#) for more information on the ISO 10110 surface quality specification.

Physikalische und mechanische Eigenschaften

24.00 +/-0.3	Durchmesser (mm):
≤25	Zentrierung (Bogenminuten):
19.20	Freie Apertur CA (mm):
1.5	Randdicke ET (mm):
10.40 ±0.20	Mittendicke CT (mm):
Protective as needed	Fase:
24.0	Asphärendurchmesser (mm):
Plano	Form der hinteren Fläche:

Optische Eigenschaften

18.00 @ 587.6nm	Effektive Brennweite EFL (mm):
0.67	Numerische Apertur NA:
11.20	Hintere Brennweite BFL (mm):
Liba2000+	Substrat: □
±5	Toleranz Brennweite (%):
MgF ₂ (400-700nm)	Beschichtung:
R _{avg} ≤ 1.75% @ 400 - 700nm	Beschichtungsspezifikation:
Molded Side: 5/3 x 0.4; E 0.2 Polished Side: 5/3 x 0.25; E 0.2	Oberflächenqualität:
0.75	Blende:
58.85	Abbe-Zahl (v_d):
1.520	Brechungsindex (n_d):
Plano	Radius R₂ (mm):
400 - 700	Wellenlängenbereich (nm):
Infinite	Konjugierter Abstand:
587.6	Designwellenlänge Brennweite (nm):

Materialeigenschaften

Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C):
9.4

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)

Reach 242:
[Konform](#)

Produktdetails

- Verbesserte Beständigkeit durch Härtung
- Hohe numerische Aperturen
- Ideal für Beleuchtungsanwendungen

Die gepressten asphärischen Kondensorklinsen werden gepresst, gehärtet und temperaturbehandelt, um exakte optische und mechanische Eigenschaften zu erhalten. Die Härtung verbessert die Beständigkeit der Linsen und macht sie weniger empfindlich gegen Temperaturschocks und Kratzer als traditionelle polierte Linsen. Die gepressten asphärischen Kondensorklinsen werden auf der Rückseite geschliffen und poliert, sodass sich die Gesamtpräzision der Linsen verbessert. Gepresste asphärische Kondensorklinsen eignen sich ideal für viele Beleuchtungs- und Detektionsanwendungen.

Technische Informationen



Beschichtungskurven