

## LED-Controller, 24 V



24VLED Controller



Produkt #73-651 **KONTAKT**

- 1 + €270<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€270,00 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

### Produktdetails

**Hinweis:**  
Includes: 1 x LED Controller, 1 x 2.7A Power Supply,  
1 x EU Power Cord, 1 x UK Power Cord, 1 x US Power  
Cord

**Hersteller:**  
Visionlux Technology

### Physikalische und mechanische Eigenschaften

90 x 40.5 x 74.4

Größe (mm):

184

Gewicht (g):

## Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

P1J

Stecker:

24

Ausgangsspannung (V):

200 - 2000

Ausgangsstrom (mA):

## Konformität mit Standards

Konform

RoHS 2015:

Konform

Reach 224:

Anzeigen

Konformitätszertifikat:

## Produktdetails

- Entwickelt für die Verwendung mit [TECHSPEC® CompactTL telezentrischen Objektiven](#)
- Eingebaute Kühlrippen für gleichbleibende Leistung bei hoher Intensität
- Inklusive einfach zu integrierendem Polarisator und Diffusor

LED-Ringlichter für telezentrische Objektive bieten eine hochintensive und gleichmäßige LED-Beleuchtung mit einem Divergenzwinkel, der für telezentrische Objektivarbeitsabstände optimiert ist. Diese Ringlichter wurden für die direkte Integration mit telezentrischen [TECHSPEC® CompactTL Objektiven](#) entwickelt und lassen sich ohne zusätzliche kundenspezifische Montage anbringen. LED-Ringlichter für telezentrische Objektive ermöglichen einen Dauerbetrieb über längere Zeiträume, da sie mit einem robusten Metallgehäuse und eingebauten Kühlrippen ausgestattet sind. Das mitgelieferte Set für die telezentrischen Compact- und Silver-Objektive beinhaltet Polarisator- und Diffusor-Zubehör, um auch den Einsatz bei Hotspots zu ermöglichen, z. B. bei der Halbleiter- und PCB-Prüfung.

**Bitte beachten Sie:** Es wird das Netzteil [#20-185](#) benötigt (separat erhältlich).

## Technische Informationen

Anzahl	Produktnr.	Beschreibung
1	#20-177	18 mm Innendurchmesser, 15° Divergenz
1	#20-178	22 mm Innendurchmesser, 15° Divergenz
1	#20-179	29,5 mm Innendurchmesser, 15° Divergenz
1	#20-180	31 mm Innendurchmesser, 0° Divergenz
1	#20-181	32 mm Innendurchmesser, 15° Divergenz
1	#20-182	36 mm Innendurchmesser, 15° Divergenz
1	#20-184	40 mm Innendurchmesser, 15° Divergenz
1	#20-187	Spotlicht
7		Ringlichtdiffusor
7		Ringlichtpolarisator
12		Halterung
1		M12-Erweiterungskabel
1		Controller
1		Stromkabel UK
1		Stromkabel US
1		Koffer