

TECHSPEC[®] 25/25,4 mm Dia. Drehbare kinematische Halterung mit 3 Schrauben



25/25.4mm Diameter Rotation Kinematic Mount, 3-Screws, #36-636

Produkt **#36-636** 14 In Stock

-

1

+

€195⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€195,00 stückpreis
Stk. 5-9	€175,50 stückpreis
Stk. 10+	€162,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Adjustable - Rotary & Tip-Tilt	Typ:
Circular	Optiktyp:
3	Anzahl an Verstellschrauben:

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
22.0	Freie Apertur CA (mm):
9.0	Verstellweg (mm):
360	Drehbereich (°):
Aluminum plates, stainless steel screws, and brass thread bushings	Aufbau:
±5	Feiner Neigewinkel (°):
±5	Feiner Kippwinkel (°):
4	Empfindlichkeit basierend auf 1° Umdrehung (Bogensekunden):
0.25	Gewindesteigung der Einstellschraube (mm) :
1.8	Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
1.3	Punktstabilität (µrad):

Optische Eigenschaften	
0.4 per 0.25mm turn	Winkeltoleranz (°):

Gewinde & Montage	
25.0 - 25.4	Größe der kompatiblen Optiken (mm):
1.035 x40 TPI (SM1)	Gewindeart:
M4 x0.7, 8-32	Kompatible Stangen:

Umwelt & Haltbarkeit	
<5	Thermische Stabilität (µrad):

Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 233:

Produktdetails

- Kontinuierliche Optikdrehung um 360°
 - Mtellinienhöhe 25,4 mm
 - Gradeinteilung 5°
- TECHSPEC® Rotation Kinematic MOUNTS provide precision control when positioning an optical element. These mounts utilize 100 TPI adjustment screws to offer precise motion control with a tip/tilt range of ±5 arcmin. Continuous 360° optic rotation is achieved through a custom designed optic cell and Teflon ring subassembly. TECHSPEC® Rotation Kinematic Mounts employ retainer ring mounting for evenly distributed pressure on the optics circumference. Available for 25.4mm and 12.7mm diameter optics, these components provide a convenient method for cylinder lens or polarizer optic mounting.

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.