

Ultra-breitbandiger Wire-Grid-Polarisationsfilter, 25 mm x 25 mm



Unmounted Ultra Broadband Wire Grid Linear Polarizer

Produkt **#68-750** **6 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €1.330⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-10	€1.330,00 stückpreis
Stk. 11+	€1.155,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Linear Polarizer **Typ:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

21.0 x 21.0 **Freie Apertur CA (mm):**

25.00 **Länge (mm):**

25.0 x 25.0 **Größe (mm):**

2.13 ±0.2 **Dicke (mm):**

±0.4 **Toleranz Größe (mm):**

Wire Grid **Aufbau:**

±1.0 **Toleranz Ausrichtung (°):**

25.00 **Breite (mm):**

Optische Eigenschaften

±20 without depolarization **Einfallswinkel (°):**

5000:1 @ 3200nm **Auslöschungsverhältnis:**

Substrat:
Fused Silica (Corning 7980)

80-50 **Oberflächenqualität:**

>80 (Typical) @ 450nm **Transmission (%):**

300 - 3200 **Wellenlängenbereich (nm):**

Materialeigenschaften

$5.5 \times 10^{-7} / ^\circ\text{C}$ **Thermische Ausdehnung:**

Umwelt & Haltbarkeit

-40 to +200 **Betriebstemperatur (°C):**

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konform

Reach 224:
Konform

Konformitätszertifikat:
Anzeigen

Produktdetails

- Reflektiert s-polarisiertes Licht
- Transmission von p-polarisiertem Licht
- Ausgezeichnete Eigenschaften vom UV- bis IR-Spektrum

Die breitbandigen Wire-Grid-Polarisationsfilter bestehen aus einer dünnen Schicht Mikrodrähte aus Aluminium zwischen zwei Quarzglasfenstern. Diese Polarisationsfilter sind für Anwendungen mit mehreren Wellenlängen ausgelegt. Sie besitzen eine ausgezeichnete Wärmebeständigkeit und eignen sich sowohl für das UV- als auch das IR-Spektrum.

Hinweis: Der einfallende Lichtstrahl sollte zuerst auf die Schutzglasseite treffen, die durch eine Markierung gekennzeichnet ist, welche auch die Richtung der Transmissionsachse anzeigt.

Wire-Grid-Polarisationsfilter bestehen aus Mikrodrähten, die am ersten Fenster angebracht sind. Zum Schutz der Drähte wird ein zweites Fenster als Schutzglas aufgebracht. Das Licht wird durch die doppelbrechenden Eigenschaften des Drahtgitters polarisiert. Wenn der einfallende Lichtstrahl auf das Drahtgitter trifft, trifft das p-polarisierte Licht auf ein Dielektrikum und wird durchgelassen, während das s-polarisierte Licht auf einen Spiegel trifft und reflektiert wird.

Technische Informationen

