

TECHSPEC®

Faserlaserspiegel, 25 mm Durchm., 45°



TECHSPEC® Fiber Laser Mirrors

Produkt **#34-280** **3 In Stock**

-

1

+

€183⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€183,00 stückpreis
Stk. 6-25	€162,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Laser Mirror

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

<3	Parallelität (Bogenminuten):
>90	Freie Apertur (%):
Ground	Rückseite:
25.00 +0.0/-0.2	Durchmesser (mm):
6.00 ±0.2	Dicke (mm):
Optische Eigenschaften	
10-5	Oberflächenqualität:
99.2	Reflexion bei Designwellenlänge DWL (%):
R _{abs} >99.2% @ 1030 - 1090nm	Beschichtungsspezifikation:
1030 - 1090	Wellenlängenbereich (nm):
N/10	Oberflächenebenheit (P-V):
Dielectric	Art der Beschichtung:
Dielectric Mirror (1030-1090nm)	Beschichtung:
1064	Designwellenlänge DWL (nm):
45	Einfallswinkel (°):
Fused Silica (Corning 7980)	Substrat: ☐
20 J/cm² @ 1064nm, 20ns, 20Hz	Zerstörschwelle, Referenz: ☐
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

PRODUKTDDETAILS

- Entwickelt für übliche Faserlaser
 - >99,2% Reflexion zwischen 1030 nm und 1090 nm
 - Hohe Zerstörschwellen
- TECHSPEC® Faserlaserspiegel zeichnen sich durch hohe Reflexion sowie hervorragende Oberflächenqualität und Oberflächengenauigkeit aus, wie sie für anspruchsvolle Faserlaseranwendungen benötigt werden. Durch die hohe Zerstörschwelle eignen sich diese Hochleistungsspiegel ideal für die Strahllenkung. TECHSPEC® Faserlaserspiegel sind für die häufigsten Faserlaser-Wellenlängen von 1030 nm bis 1090 nm ausgelegt.

BESCHICHTUNGSKURVEN

KUNDENSPEZIFISCHE PRODUKTE

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten oder senden Sie hier eine Anfrage.

KOMPATIBLE HALTERUNGEN