

TECHSPEC[®] 25/25,4 mm Durchmesser, kinematische Optikhalterung, 2 Verstellerschrauben



25/25.4mm Diameter Kinematic Mount, 2-Screws, #58-851

Produkt **#58-851** 20+ In Stock

-

1

+

€98^{.50}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€98,50 stückpreis
Stk. 5-9	€88,70 stückpreis
Stk. 10+	€81,90 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Circular	Optiktyp:
Adjustable - Tip-Tilt	Typ:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
Freie Apertur CA (mm):	

22.9	
	Aufbau: Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings
Gewindesteigung der Einstellschraube (mm) : 0.25	
	Verstellweg (mm): No Z-Axis Translation
Gewinde & Montage	
	Größe der kompatiblen Optiken (mm): 25.0 - 25.4
	Kompatible Stangen: M4 x 0.7, 8-32
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 233:

Produktdetails

- Feineinstellschraube mit 100 TPI
- Aussparungen für Finger zur einfacheren Handhabung
- Verkippwinkel ±5°

Die TECHSPEC® kinematischen optischen Spiegelhalterungen ermöglichen die präzise Ausrichtung von optischen Komponenten. Jede Halterung besitzt 2 oder 3 Einstellschrauben zur Verkipfung. Die Halterungen mit 3 Schrauben können zusätzlich in Richtung der optischen Achse verschoben werden. Die Feststellschrauben mit Nylonspitze (1,5 mm hexagonaler Schlüssel inkl.) verhindern eine Beschädigung der Optiken, die Aussparungen für die Finger vereinfachen das Einsetzen der Optik.

Die Kontaktflächen der Einstellschrauben sind aus Edelstahl und ein spezielles Fett sorgt für eine reibungslose Bewegung. Die Einstellschrauben können entfernt und durch Inbusschlüssel oder einen motorisierten Antrieb (2 mm Schlüsselgröße) ersetzt werden. Zubehör: Schraube zur Stangenbefestigung und Inbusschlüssel zur Verstellung.

Diese Halterungen wurden entwickelt, um an unseren **TECHSPEC® Edelstahlstangen** anzuschließen. Wenn der Außengewindeadapter von der Stange entfernt wird, ist entweder eine M4 oder 8-32 Bohrung erhältlich zur Annahme der Befestigungsschraube.

TECHSPEC® Zubehör für Optikhalterungen ist erhältlich um die Integration unserer TECHSPEC® runden kinematischen Optikhalterungen in einer Vielzahl von Anwendungen zu vereinfachen.