

TECHSPEC[®] Nd:YAG-Laserlinienspiegel, 25,4 mm Durchm., 355 nm, 45°



TECHSPEC[®] Nd:YAG Laser Line Mirrors

Produkt **#34-820** 20+ In Stock

-

1

+

€147²⁹

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€147,29 stückpreis
Stk. 6-25	€131,84 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Laser Mirror

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

<3	Parallelität (Bogenminuten):
>85	Freie Apertur (%):
Commercial Polish	Rückseite:
25.40 +0.00/-0.10	Durchmesser (mm):
6.35 ±0.20	Dicke (mm):

Optische Eigenschaften

10-5	Oberflächenqualität:
99.5	Reflexion bei Designwellenlänge DWL (%):
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} >99.8% @ 355nm R _{avg} >99.5% @ 351 - 358nm	
351 - 358	Wellenlängenbereich (nm):
N/10	Oberflächenebenheit (P-V):
Dielectric	Art der Beschichtung:
Laser Mirror (348-356nm)	Beschichtung:
355	Designwellenlänge DWL (nm):
45	Einfallswinkel (°):
Fused Silica (Corning 7980)	Substrat: ☐
6 J/cm² @ 355nm, 20ns, 20Hz	Zerstörschwelle, laut Design: ☐

Umwelt & Haltbarkeit

ML-PRF-13830B	Widerstandsfähigkeit:
---------------	-----------------------

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Konform	Reach 209:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

PRODUKTDDETAILS

- Bis zu 99,9% Reflexion bei Nd:YAG-Harmonischen
 - Hohe laserinduzierte Zerstörschwelle
 - Oberflächenqualität von 10-5 sorgt für reduzierte Streuung in empfindlichen Laseranwendungen
 - TECHSPEC® Laserspiegelsubstrate und TECHSPEC® Yb:YAG-Laserlinienspiegel sind ebenfalls verfügbar
- TECHSPEC® Nd:YAG-Laserlinienspiegel kombinieren hohe Reflexion, hohe Oberflächenqualität und präzise Ebenheit, um die Anforderungen anspruchsvoller Nd:YAG-Laseranwendungen zu erfüllen. Jedes Beschichtungsdesign wurde getestet, damit eine hohe Laserzerstörschwelle mit gepulstem Strahl sichergestellt werden kann. Die Laserspiegel aus Quarzglassubstrat haben eine sehr gute thermische Stabilität und sind mit runder, quadratischer und rechteckiger Form verfügbar. TECHSPEC Nd:YAG-Laserlinienspiegel sind ideal für die Arbeit in Laboren und die Integration in Lasersystemen. Es sind Beschichtungen für 266 nm, 355 nm, 532 nm, 1064 nm und für mehrere Linien verfügbar.
- Bitte beachten Sie:** Kontaktieren Sie uns, wenn Sie kundenspezifische Wellenlängen, Größen oder Einfallswinkel benötigen.

KOMPATIBLE HALTERUNGEN